


ZEPHIR S

建筑 & 环境
粉末及粗糙类产品



应用

加压吸入工业碎屑及灰尘。
适用各种中等磨损度的小颗粒状物品的传输。

优点

- 管材轻, 便于操作.
- 很理想的弯曲半径及柔韧性.
- 很好的抗挤压性能.

技术参数

内壁: NR合成橡胶, 抗磨损, 米色, 光滑.
骨架: 皱褶夹布配合内壁内螺旋钢丝加固.
外壁: 外壁为天然橡胶, 白色, 波纹状外观.
温度范围: - 30 度 至 + 70 度.

耐性



柔韧度



重量



ZEPHIR S

07/09/2010

内径 毫米		内壁厚度 毫米		外径 毫米		空心压力 巴	弯曲半径 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (■) 最 小定购量 米
30.0	± 1.5	4.5	± 0.75	39.0	± 1.5	0.8	150	0.50	10	0126702	20
35.0	± 1.5	4.5	± 0.75	44.0	± 1.5	0.8	175	0.57	10	0123919	20
40.0	± 1.5	4.5	± 0.75	49.0	± 1.5	0.8	200	0.63	10	0074118	20
50.0	± 1.5	4.5	± 1.0	59.0	± 2.0	0.8	250	0.79	10	0201844	■
60.0	± 1.5	4.5	± 1.0	69.0	± 2.0	0.8	300	0.90	10	0201845	20
70.0	± 1.5	4.5	± 1.0	79.0	± 2.0	0.8	350	1.02	10	0074130	20
80.0	± 1.5	5.5	± 1.0	91.0	± 2.0	0.8	400	1.46	10	0201846	■
100.0	± 1.5	5.5	± 1.0	111.0	± 2.0	0.8	500	1.79	10	0201847	■
105.0	± 1.5	5.5	± 1.0	116.0	± 2.0	0.8	525	1.84	10	0070668	20
115.0	± 1.5	5.5	± 1.0	126.0	± 2.0	0.8	575	2.00	10	0070553	20
125.0	± 1.5	5.5	± 1.0	136.0	± 2.0	0.8	625	2.23	10	0095689	■
150.0	± 1.5	7.0	± 1.0	164.0	± 2.0	0.8	750	3.76	10	0202128	■

无商标

