



Aplicaciones

- Manguera destinada al trasiego de alcohol hasta 99 %.
Conviene al trasiego de todas las bebidas alimentarias : vino, cerveza, zumos de frutas, leche, etc.
Concebida para equipar :
- Unidades de producción y de transformación (destilerías, fabricantes de licores, etc).
- Puestos fijos en los muelles para carga y descarga, camiones-citernas.

Ventajas

- n Manguera muy flexible, resistente al cocado.
- n Tubo interior en UPE que permite el estancamiento de alcoholes en su interior sin riesgo de migraciones ni contaminaciones temporal.
- n Ninguna transmisión de olor ni de sabor.
- n Revestimiento muy resistente a la abrasión, no manchante.
- n No contiene ftalatos.
- n Esta manguera ha sido testada y aprobada por las autoridades británicas para la transferencia en frío (máximo 23° C) de agua potable.

Especificaciones técnicas

- Tubo interior : UPE (polietileno reticulado de muy alto peso molecular) de calidad alimentaria, blanco, liso.
Armadura : hilos sintéticos con espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.
Revestimiento : NR, azul, bandelado.
Temperadura : - 30 °C a + 80 °C.
Estándar y certificaciones :
Para producto de alimentación : EU regulación N° 10/2011, FDA regulación, legislación francesa. Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas y confirmadas de conformidad con el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO).
Para agua potable : WRAS, BS 6920:2000, uso de agua fría.

Racores

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

ALCODIAL

30/01/2012

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código articulo	Stock (n) o cant min m
25	-0/+1 36.0 ± 1.0	6.0	18	0.9	55	0.7	20	5501078	n
							40	5501079	n
32	-0/+1 43.0 ± 1.0	6.0	18	0.9	70	0.82	20	5501080	∞
							40	5501081	n
38	-0/+1 49.0 ± 1.0	6.0	18	0.9	84	1.13	20	5501082	n
							40	5501083	n
51	-0/+1 62.5 ± 1.5	6.0	18	0.9	112	1.76	20	5501084	n
							40	5501085	n
63	-0/+1 74.5 ± 1.5	6.0	18	0.9	139	2.08	20	5501086	∞
							40	5501087	n
70	-0/+1 83.0 ± 1.5	6.0	18	0.9	154	2.54	20	5501088	n
							40	5501089	n
76	-0/+1 89.0 ± 1.5	6.0	18	0.9	167	2.94	20	5501090	∞
							40	5501091	n

∞ Según disponibilidad.

Marcado



y en relieve : TRELLEBORG - ALCODIAL - ND - WP 6 bar - semana/año - Made in France