

ALIKLER D

AGRICULTURA & AGROALIMENTARIA
Transporte de productos alimentarios



Aplicaciones

Descarga de alimentos líquidos como leche, aceite, grasas, sidra, zumos de frutas, vino, cerveza y alcohol hasta un 96 %.
Especialmente diseñada para muelles de carga, plantas de procesamiento y de llenado y cisternas para alimentos líquidos.

Ventajas

- Tubo liso, sin costuras, blanco, multiuso, para alimentos. No permite la propagación de bacterias.
- En caso de ser aplastada accidentalmente recupera su forma original.
- Los cambios bruscos de temperatura no le afectan gracias a la calidad del caucho.
- Resistente a la limpieza con detergentes a temperaturas de hasta + 130 °C (durante varios minutos).
- Revestimiento resistente a la abrasión, no manchante.
- Certificaciones internacionales.
- No contiene ftalatos.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR, de calidad alimentaria, resistente a las grasas, blanco, liso.

Armadura : hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en PET embebida en la pared para los diam. \geq 50 mm.

Revestimiento : NBR/PVC, azul, bandelado, resistente a las inclemencias del tiempo y al aceite.

Temperatura : - 30 °C a + 100 °C.

Estándar y certificaciones :

Regulación UE n° 1935/2004.

Regulación FDA 21 CFR 177.2600.

Legislación alemana : BfR recomendación XXI cat. 2.

Legislación francesa.

Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas y confirmadas de conformidad con el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO).

Racores

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

ALIKLER D

23/12/2009

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Dépresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m
32.0	-0/+1 44.0 ± 1.5	15	40	0.7	220	1.00	20	0061567	■
							40	0061568	■
38.0	-0/+1 51.0 ± 1.5	15	40	0.7	265	1.20	20	0061569	■
							40	0061570	■
50.0	-0/+1 66.0 ± 1.5	15	40	0.7	300	1.97	20	0061571	■
							40	0061572	■
63.0	-0/+1 79.0 ± 1.5	15	40	0.7	450	2.38	20	0061573	■
							40	0061574	■
75.0	-0/+1 91.0 ± 1.5	15	40	0.7	525	2.85	20	0061575	■
							40	0061576	■
100.0	-0/+1 117.0 ± 1.5	15	40	0.7	700	3.81	20	0061577	■
							40	0061578	■

Marcado



y en relieve : TRELLEBORG - ALIKLER D - ND - WP 15 bar - semana/año - Made in France

