

CALIKLER HT

CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Aire adicional camiones-cisternas



Aplicaciones

Unión aire del compresor en todos los tipos de camiones cisternas de transporte de productos pulverulentos a granel.

Ventajas

- Muy flexible con radio de curvatura pequeño.
- Válida para todos los tipos de compresor de camiones cisternas.
- Permite la realización de flexibles prensados conforme a los pliegos de condiciones de fabricantes de materias primas

Especificaciones técnicas

Tubo interior : EPDM, resistente al calor, blanco, liso.

Armadura : hilos sintéticos de alta resistencia a la temperatura con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : EPDM, resistente a las inclemencias del tiempo, negro, bandelado.

Temperatura : - 30 °C a + 180 °C (puntas a + 240 °C).

CALIKLER HT

08/07/2010

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm		Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Dépresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. min m	
50.0	7.0	±1	64.0	±1.5	3	18	0.8	125	1.81	20	0060213	■
										40	0060212	■
55.0	6.5	±1	68.0	±1.5	3	18	0.8	140	1.84	20	0200589	120
										40	0200588	120
60.0	6.5	±1	73.0	±1.5	3	18	0.8	150	1.98	20	0070666	120
										40	0070667	120
70.0	7.0	±1	84.0	±1.5	3	18	0.8	210	2.63	20	0200591	■
										40	0200590	120
75.0	7.5	±1	90.0	±1.5	3	18	0.8	225	2.96	20	0060215	■
										40	0060214	■
89.0	7.0	±1	103.0	±1.5	3	18	0.8	310	3.26	20	0200593	■
										40	0200592	120

Marcado

