


Conjunto CANALKLER 250



CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Limpieza a alta presión, drenaje, pulverización

Aplicaciones

Limpieza a alta presión de tuberías de desagüe y aplicaciones pesadas de limpieza con agua a alta presión.

Ventajas

- n Muy duradera y segura.
- n Revestimiento resistente a la abrasión extra grueso.
- n Mayor flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.
- n Resistencia a las deformaciones.
- n Alta resistencia y seguridad gracias al refuerzo de aramida.
- n Trenzado textil.
- n Fácil y cómoda de utilizar.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR, negro, liso.
Armadura : aramida, trenzada.
Revestimiento : SBR/NR, negro, liso.
Temperadura : - 30 °C a + 80 °C.
Estándar y certificaciones :
ZH 1/406 (directivas sobre chorros de líquidos : richtlinien für Flüssigkeitsstrahler).

Racores

Todas las mangueras se montan con BSP hembra y BSP macho.
Disponibles bajo pedido racores recuperables y para prensar.
Todos los flexibles se prueban a 375 bar y tienen su número de registro unitario.

Informaciones complementarias

Se entrega con certificado de prueba con cada flexible montado en fábrica.

Conjunto CANALKLER 250

26/09/2011

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (n) o cant min m		
13	± 0,5	6.30	± 0,5	25.6	250.0	625	70	0.45	40	5014178	n
									60	5014179	n
									80	5014180	n
									100	5014916	n
									120	5014005	n
19	± 0,6	6.30	± 0,5	31.6	250.0	625	90	0.61	40	5014181	n
									80	5014182	n
									100	5014459	n
									120	5014006	n
25	± 0,8	7.15	± 0,5	39.3	250.0	625	100	0.9	40	5014183	n
									50	5014874	n
									80	5014184	n
									100	5014238	n
									120	5014007	n
									150	5014461	n
									160	5014185	n
									180	5014186	n
200	5014520	n									
32	± 1,0	7.80	± 0,6	47.6	250.0	625	130	1.12	40	5014187	n
									80	5014188	n
									120	5014008	n
									150	5014466	n
									160	5014189	n
									180	5014190	n
38	± 1,0	8.00	± 0,8	54.0	250.0	500	155	1.35	120	5014655	400
									120	5014009	n

Marcado

Marcado en relieve



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose