


# PARATUB

QUÍMICA Y PETROQUÍMICA  
Productos corrosivos



## Aplicaciones

Descarga por fuerza de gravedad de productos corrosivos como ácidos y álcalis.

## Ventajas

- Se corta a la longitud deseada.
- Flexible y fácil de manejar.
- Excelente resistencia a las bajas temperaturas.

## Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR resistente a los productos químicos, beige, interior liso y exterior bandelado.

Temperatura : - 40 °C a + 70 °C .

Propiedades eléctricas : no conductora

# PARATUB

07/02/2011

Diam. int. mm		Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm		Presión de servicio bar	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m
15.0	-0/+1	5.0	25.0	±1	1	0.34	20	0200837	80
20.0	-0/+1	5.0	30.0	±1	1	0.43	20	0200840	■
						0.43	40	0200841	200
25.0	-0/+1	5.0	35.0	±1	1	0.51	20	0200843	■
						0.51	40	0200844	200
30.0	-0/+1	5.0	40.0	±1	1	0.59	20	0200846	■
						0.59	40	0200847	200
35.0	-0/+1	5.0	45.0	±1	1	0.67	20	0200849	■
						0.67	40	0200850	200
40.0	-0/+1	5.0	50.0	±1	1	0.76	20	0200852	■
						0.76	40	0200853	200
50.0	-0/+1	5.0	60.0	±1	1	0.92	20	0200855	■
						0.92	40	0200856	200
60.0	-0/+1	5.0	70.0	±1	1	1.09	20	0200858	■
						1.09	40	0200874	120
80.0	-0/+1	7.5	95.0	±1	1	2.12	20	0200876	■
						2.12	40	0200877	120

Marcado

Sin marcado.



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France  
[www.trelleborg.com/industrialhose](http://www.trelleborg.com/industrialhose)