

PULSOR 200



CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Manipulación de productos pulverulentos y abrasivos

Aplicaciones

Manguera para bombear hormigón a alta presión para el transporte por brazos, colocación y llenado de pilares.
Descarga neumática de cemento y minerales.
Bombeado de lodo y fango de perforaciones (sin aceite).
Vertido de gunita, cemento y hormigón.

Ventajas

- Diseñada para condiciones de operación extremas, alta presión y productos abrasivos.
- Alta resistencia a la abrasión con larga vida de uso.
- Flexible y fácil de manejar.
- Estructura robusta para soportar altas cargas garantizando la máxima seguridad.
- Construcción que elimina las torsiones y permite limpiarla invirtiendo el bombeado.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR resistente al desgaste, negro, liso.
Armadura : 2 capas espirales de hilos de acero para diam. ≤ 65 mm, 4 capas espirales de hilos de acero para diam. ≥ 76.2 mm.
Revestimiento : NR resistente a las inclemencias del tiempo y al desgaste, negro, bandelado.
Temperadura : - 30 °C a + 80 °C.

Racores

Podemos directamente equipar las mangueras en nuestra fábrica con racores prensados según VICTAULIC o fabricantes de bombas para hormigón (PUTZMEISTER, SCHWING, etc.).

PULSOR 200

28/06/2011

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (n) o cant min m
50	9.0 ± 0.75	68.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	200	2.36	20	0060009	n
65	10.0 ± 0.75	87.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	250	3.88	20	0060011	n
76.2	12.9 ± 1.0	102.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	270	5.55	20	0125225	n
101.6	14.2 ± 1.0	130.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	300	8.13	20	0060160	n
115	14.0 ± 1.0	143.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	320	9.21	20	0094788	120
125	16.0 ± 1.0	157.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	360	11.33	20	0060161	n
150	18.0 ± 1.0	180.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	570	14.85	20	0060010	80

Marcado

PULSOR 200

Made in France



TRELLEBORG

y en relieve, Ø 50 a 65 mm : TRELLEBORG - PULSOR 200 - Made in France - mes/año

y en relieve, Ø 76.2 a 150 mm : TRELLEBORG - PULSOR 200 - ND mm/" - WP 85 bar/1250 PSI - Lbs/Ft - FWC - semana/año



ENGINEERED SYSTEMS

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantermerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose