

# TRELLVIN

AGRICULTURA & AGROALIMENTARIA  
Transporte de productos alimentarios



## Aplicaciones

Aspiración y descarga de vino, cerveza y otros alimentos líquidos como leche, sidra, zumo de fruta y alcohol hasta un 96 %.  
Diseñada específicamente para el trasiego en bodegas de vino y cerveza, muelles de descarga y cisternas para alimentos líquidos.

## Ventajas

- Tubo de calidad alimentaria polivalente, liso, sin bandelado y blanco. No permite la propagación de bacterias.
- En caso de ser aplastada accidentalmente recupera su forma original.
- Flexible y fácil de manejar.
- Excelente resistencia al colapsamiento.
- Los cambios de temperatura le afectan mínimamente gracias a la calidad del caucho.
- Resistente a la limpieza con detergentes a temperaturas de hasta + 130 °C (durante varios minutos).
- Revestimiento no manchante, resistente a la abrasión.
- No contiene ftalatos.

## Especificaciones técnicas

**Tubo interior :** EPDM, de calidad alimentaria, blanco, liso.

**Armadura :** hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en PET embebida en la pared.

**Revestimiento :** EPDM, color rojo-vino, bandelado, resistente a las inclemencias del tiempo.

**Temperatura :** - 30 °C a + 100 °C.

**Estándar y certificaciones :**

Regulaciones UE n° 1935/2004 y 2023/2006.

Regulación FDA 21 CFR 177.2600.

Legislación francesa.

Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas y confirmadas de conformidad con el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO).

## Racores

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

# TRELLVIN

30/06/2010

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Dépresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m
38.0	-0/+1 50.0 ±1.0	10	30	0.7	150	1.18	20	5500369	■
							40	5500370	■
50.0	-0/+1 62.0 ±1.5	10	30	0.7	200	1.48	20	5500371	◇
							40	5500372	■
63.0	-0/+1 75.5 ±1.5	10	30	0.7	315	2.10	20	5500373	◇
							40	5500374	■
70.0	-0/+1 83.0 ±1.5	10	30	0.7	350	2.32	20	5500851	200
							40	5500852	200
75.0	-0/+1 88.0 ±1.5	10	30	0.7	375	2.46	20	5500375	200
							40	5500376	200

## Marcado

◇ Según disponibilidad.



y en relieve : TRELLEBORG - TRELLVIN - FDA - WP 10 bar - semana/año - Made in France

