

TRELLVIN L

AGRICULTURA & AGROALIMENTARIA
Transporte de productos alimentarios



Aplicaciones

Impulsión de líquidos alimentarios : vinocerveza, leche, sidra zumo de frutas, alcohol hasta un 96 %.

Especialmente diseñada :

- trasiego de cubas en bodegas,
- muelles de descarga,
- cisternas de transporte de líquidos alimentarios.

Ventajas

- Tubo blanco de calidad alimentaria, liso, evitando todo desarrollo microbiano.
- Flexible y manejable, y en particular en grandes diámetros para :
 - llenado de cubas e impulsión de vendimias (pasta fermentada),
 - impulsión de orujos.
- Insensible a las variaciones de temperatura gracias a las calidades de la mezcla del caucho.
- Excelente resistencia a las soluciones detergentes y a la limpieza con vapor (hasta 130 °C durante varios minutos).
- Revestimiento no manchante, y una muy buena resistencia al envejecimiento e intemperie.
- No contiene ftalatos.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : EPDM, de calidad alimentaria, blanco, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : EPDM, color rojo-vino, bandelado, resistente a las inclemencias del tiempo.

Temperatura : - 30 °C a + 100 °C.

Estándar y certificaciones :

Regulaciones UE n° 1935/2004 y 2023/2006.

Regulación FDA 21 CFR 177.2600.

Legislación francesa.

Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas y confirmadas de conformidad con el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO).

Racores

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

TRELLVIN L

13/07/2010

Diam. int. mm		Diam. ext. mm		Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m
38.0	-0/+1.0	49.0	±1.5	10	30	0.93	20	5501310	80
							40	5501311	80
50.0	-0/+1.0	61.5	±1.5	10	30	1.24	20	5501312	80
							40	5501313	80
63.0	-0/+1.0	74.5	±1.5	10	30	1.49	20	5501314	80
							40	5501315	80
75.0	-0/+1.0	88.0	±1.5	10	30	1.99	20	5501316	■
							40	5501317	■
100.0	-0/+1.5	114.0	±2.0	10	30	2.63	20	5501318	■
125.0	-0/+1.5	140.0	±2.0	10	30	4.23	20	5501319	■
150.0	-0/+1.5	165.0	±2.0	10	30	4.97	20	5501320	■

Marcado



y en relieve : TRELLEBORG - TRELLVIN L - FDA - WP 10 bar - semana/año - Made in France

