

CALIKLER HT

COSTRUZIONE E AMBIENTE

Aria per compressori



Applicazioni

Connessioni d'aria per compressori e sovralimentatori su tutti i tipi di camioncisterna per trasporto di prodotti sfusi.

Vantaggi

- Tubo molto flessibile con raggio di curvatura particolarmente elevato.
- Adatto a tutti i tipi di compressori e sovralimentatori dei camion cisterna.
- Possono essere realizzati dei flessibili conformi alle direttive dei produttori di prodotti pulverulenti.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: EPDM, resistente alle temperature elevate, bianco, liscio.

Armatura: filo sintetico ad alta resistenza termica con spirale d'acciaio annegata nella parete.

Rivestimento: EPDM, resistente agli agenti atmosferici, nero, aspetto impronta tela.

Gamma delle temperature: da - 30 °C a + 180 °C (punte di + 240 °C).

CALIKLER HT

08/07/2010

Diam. interno mm	Spessore della parete mm		Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Vuoto max. bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Codice articolo	Stock (■) o quant. min m
50.0	7.0	±1	64.0	±1.5	3	18	0.8	125	1.81	20	0060213 ■
										40	0060212 ■
55.0	6.5	±1	68.0	±1.5	3	18	0.8	140	1.84	20	0200589 120
										40	0200588 120
60.0	6.5	±1	73.0	±1.5	3	18	0.8	150	1.98	20	0070666 120
										40	0070667 120
70.0	7.0	±1	84.0	±1.5	3	18	0.8	210	2.63	20	0200591 ■
										40	0200590 120
75.0	7.5	±1	90.0	±1.5	3	18	0.8	225	2.96	20	0060215 ■
										40	0060214 ■
89.0	7.0	±1	103.0	±1.5	3	18	0.8	310	3.26	20	0200593 ■
										40	0200592 120

Marcaggio

CALIKLER HT



TRELLEBORG

