

CHEMIKLER D-EPDM

CHIMICA E PETROLCHIMICA

Prodotti chimici e corrosivi/Aspirazione e mandata



Applicazioni

Mandata di prodotti chimici moderatamente corrosivi: chetoni, alcool ed acidi. Per piattaforme di mandata su cisterne ferroviarie/autocisterne e navi da carico.

Vantaggi

- Eccellente resistenza alla corrosione ed all'abrasione.
- Ottima resistenza alla trazione.
- Può essere sottoposto a pulizia a vapore a + 130 °C per 30 minuti.
- Può essere montato con diversi tipi di raccordi.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: EPDM resistente ai prodotti chimici, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico.

Rivestimento: EPDM resistente ai prodotti chimici ed alle condizioni atmosferiche, nero, aspetto impronta tela.

Gamma delle temperature: da - 40 °C a + 100 °C.

Proprietà elettriche: sottostrato e rivestimento conduttore, R £ 10⁶ W/Ig

Norme e approvazioni: EN 12115.



Raccordatura

Disponibili raccordi specificamente progettati: si prega di contattare TRELLEBORG.

Informazioni complementari

Grazie alle sue proprietà elettriche, questo tubo può essere utilizzato nelle zone ATEX.

CHEMIKLER D-EPDM

23/05/2011

Diam. interno mm	Spessore della parete mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Codice articolo	Stock (n) o quant. min. m	
19	± 0.5	6.0	31.0 ± 1.0	16.0	64	125	0.55	20	5500283	160
								40	5500284	160
25	± 0.5	6.0	37.0 ± 1.0	16.0	64	150	0.68	20	5500285	n
								40	5500286	n
32	± 0.5	6.0	44.0 ± 1.0	16.0	64	175	0.82	20	5500287	120
								40	5500288	120
38	± 0.5	6.5	51.0 ± 1.0	16.0	64	225	0.96	20	5500289	160
								40	5500290	160
50	± 0.7	8.0	66.0 ± 1.2	16.0	64	275	1.52	20	5500291	n
								40	5500292	n
63	± 0.8	8.0	79.0 ± 1.2	16.0	64	300	1.89	20	5500293	120
								40	5500294	120
75	± 0.8	8.0	91.0 ± 1.2	16.0	64	350	2.27	20	5500295	n
								40	5500296	n
80	± 0.8	8.0	96.0 ± 1.6	16.0	64	370	2.5	20	5500297	120
								40	5500298	120
89	± 0.8	8.0	105.0 ± 1.6	16.0	64	410	2.7	20	5500299	120
								40	5500300	120
100	± 0.8	8.0	116.0 ± 1.6	16.0	64	450	2.95	20	5500301	80
								40	5500302	80

Marcaggio

CHEMIKLER D-EPDM TRELLEBORG

e in rilievo: TRELLEBORG - EN 12115:2011 - EPDM - D - ND - WP 16 bar - - 40 °C/+ 100 °C - WCL/T - trimestre/anno - batch number - Made in France



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose