

CHEMIKLER EPDM

CHIMICA E PETROLCHIMICA

Prodotti chimici e corrosivi/Aspirazione e mandata



Applicazioni

Aspirazione e mandata di prodotti chimici moderatamente corrosivi: chetoni, alcool ed acidi.
Per piattaforme di mandata su cisterne ferroviarie/autocisterne e navi da carico.

Vantaggi

- n Eccellente resistenza alla corrosione ed all'abrasione.
- n Ottima resistenza alla trazione.
- n Può essere sottoposto a pulizia a vapore a + 130 °C per 30 minuti.
- n Può essere montato con diversi tipi di raccordi.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: EPDM resistente ai prodotti chimici, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico con spirale d'acciaio annegata nella parete.

Rivestimento: EPDM resistente ai prodotti chimici ed alle condizioni atmosferiche, nero, aspetto impronta tela.

Gamma delle temperature: da - 40 °C a + 100 °C.

Proprietà elettriche: sottostrato e rivestimento conduttore, R £ 10⁶ W/Ig

Norme e approvazioni: EN 12115.



Raccordatura

Disponibili raccordi specificamente progettati: si prega di contattare Trelleborg.

Informazioni complementari

Questo tubo è stato testato e certificato dall'INERIS (ente francese deputato) per utilizzo in area ATEX.

CHEMIKLER EPDM

23/05/2011

Diam. interno mm	Spessore della parete mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Depressione max bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Codice articolo	Stock (n) o quant. min. m	
19	± 0.5	6.0	31.0 ± 1.0	16.0	64	0.9	125	0.74	20	0126428	160
									40	0123847	160
25	± 0.5	6.0	37.0 ± 1.0	16.0	64	0.9	150	0.87	20	0061031	n
									40	0061032	n
32	± 0.5	6.0	44.0 ± 1.0	16.0	64	0.9	175	1.06	20	0061022	160
									40	0061023	160
38	± 0.5	6.5	51.0 ± 1.0	16.0	64	0.9	225	1.34	20	0061035	n
									40	0061037	n
50	± 0.7	8.0	66.0 ± 1.2	16.0	64	0.9	275	2.06	20	0061025	n
									40	0061026	n
63	± 0.8	8.0	79.0 ± 1.2	16.0	64	0.9	300	2.51	20	0061047	n
									40	0061048	n
75	± 0.8	8.0	91.0 ± 1.2	16.0	64	0.9	350	3.33	20	0061028	n
									40	0061029	n
80	± 0.8	8.0	96.0 ± 1.6	16.0	64	0.9	370	3.58	20	0070715	120
									40	0070716	120
89	± 0.8	8.0	105.0 ± 1.6	16.0	64	0.9	410	3.98	20	0061039	120
									40	0061040	120
100	± 0.8	8.0	116.0 ± 1.6	16.0	64	0.9	450	5.07	20	0061041	n
									40	0061043	n

Marcaggio

CHEMIKLER EPDM TRELLEBORG

e in rilievo: TRELLEBORG - EN 12115:2011 - EPDM - SD - ND - WP 16 bar - - 40 °C/+ 100 °C - WCL/T - trimestre/anno - batch number - Made in France



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose