

PERFORMER CR-EPDM



CHIMICA E PETROLCHIMICA

Prodotti chimici e corrosivi/Aspirazione e mandata

Applicazioni

Mandata idraulico di prodotti corrosivi moderatamente aggressivi quali acidi e basici (vedi tabella delle resistenze chimiche).

Vantaggi

- Eccellente resistenza alla corrosione ed all'abrasione.
- Basso costo di installazione.
- Eccellente resistenza del rivestimento alla spruzzatura accidentale di prodotti corrosivi.
- Può essere usato per la pulizia a vapore (15 minuti a + 130 °C).
- Attenuamento di vibrazioni e rumorosità.
- Una grande varietà di raccordi possono essere utilizzati con i manicotti di questo prodotto.
- Il flessibile può essere realizzato con flange vulcanizzate END-FLEX®.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: EPDM, resistente ai prodotti chimici, nero, liscio.

Armatura: strati tessili.

Rivestimento: EPDM, resistente alle condizioni atmosferiche, nero, aspetto impronta tela.

Gamma delle temperature: da - 30 °C a + 100 °C.

Proprietà elettriche: sottostrato conduttore, $R < 10^6 \Omega/m$ (treccia di messa a terra su richiesta).

Raccordatura

Flange END-FLEX® disponibili in acciaio standard con foratura PN 10/16/20 (ASA 150). Altri materiali e forature su richiesta.

Informazioni complementari

I tubi possono essere costruiti con estremità diritte o allargate.

PERFORMER CR-EPDM

11/01/2012

Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Diam. manicotto allargato mm	Lunghezza manicotto mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza max. mm	Codice articolo	Stock (n) o quant. min. m	
100	-0/+1	120.0 ± 2.0	112	110	10.0	30	800	3.76	20.0	H000278	∞
125	-0/+1	145.0 ± 2.0	138	125	10.0	30	1000	4.6	20.0	5011283	∞
150	-0/+1	170.0 ± 2.0	170	150	10.0	30	1200	5.45	20.0	5011136	∞
200	-0/+2	220.0 ± 2.0	220	200	10.0	30	1600	7.16	12.0	5007027	14
250	-0/+2	270.0 ± 2.5	273	250	10.0	30	2000	8.87	12.0	5012045	12
300	-0/+2	320.0 ± 2.5	325	375	10.0	30	2500	10.56	12.0	H000283	∞
350	-0/+2	373.0 ± 3.0	375	440	10.0	30	3000	13.86	12.0	5008326	∞
400	-0/+2	423.0 ± 3.0	425	500	10.0	30	3400	15.78	12.0	H000445	∞

∞ Secondo la disponibilità.

Marcaggio



e in rilievo: settimana/anno

