

PULSOR 200



COSTRUZIONE E AMBIENTE

Evacuazione e trasporto materiali abrasivi

Applicazioni

Tubo per pompa per calcestruzzo ad alta pressione, per il trasferimento e la diffusione del calcestruzzo.

Mandata pneumatico di cemento e minerali.

Pompaggio di melma e fanghi di trivellazione (senza petrolio).

Colate di malta, cemento o calcestruzzo.

Vantaggi

- Progettato per condizioni di esercizio estreme quali alta pressione e prodotti abrasivi.
- Tubo altamente resistente all'abrasione, assicura una lunga vita operativa.
- Flessibile e maneggevole.
- Struttura robusta in grado di sopportare alti carichi di compressione e garantire la massima sicurezza.
- La sua costruzione elimina il problema dell'attorcigliamento e consente una facile pulizia mediante l'inversione della direzione di pompaggio.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: NR resistente all'usura, nero, liscio.

Armatura: 2 strati di corde in acciaio per diam. ≤ 65 mm, 4 strati di corde in acciaio per diam. ≥ 76.2 mm.

Rivestimento: NR resistente all'usura ed alle condizioni atmosferiche, nero, aspetto impronta tela.

Gamma delle temperature: da -30 °C a $+80$ °C.

Raccordatura

Può essere fornito con raccordi stampati dimensioni conformi ai VICTAULIC o di altri costruttori di pompe (PUTZMEISTER, SCHWING, ecc.).

PULSOR 200

28/06/2011

Diam. interno mm	Spessore della parete mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Depressione max bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Codice articolo	Stock (n) o quant. min. m
50	9.0 ± 0.75	68.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	200	2.36	20	0060009	n
65	10.0 ± 0.75	87.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	250	3.88	20	0060011	n
76.2	12.9 ± 1.0	102.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	270	5.55	20	0125225	n
101.6	14.2 ± 1.0	130.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	300	8.13	20	0060160	n
115	14.0 ± 1.0	143.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	320	9.21	20	0094788	120
125	16.0 ± 1.0	157.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	360	11.33	20	0060161	n
150	18.0 ± 1.0	180.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	570	14.85	20	0060010	80

Marcaggio

PULSOR 200



TRELLEBORG

e in rilievo, diam. 50 a 65 mm: TRELLEBORG - PULSOR 200 - Made in France - mese/anno

e in rilievo, diam. 76.2 a 150 mm: TRELLEBORG - PULSOR 200 - ND mm/" - WP 85 bar/1250 PSI - Lbs/Ft - FWC - settimana/anno

