

# SABLEX



## COSTRUZIONE E AMBIENTE Sabbatura

### Applicazioni

Per la pulizia e la pallinatura di fusioni, metallo, pietra e superfici in cemento.

### Vantaggi

- n Leggero e flessibile per un'agevole manipolazione.
- n Piccole tolleranze, perciò facilmente raccordabile.
- n Longitudinalmente stabile, vale a dire che la lunghezza non viene alterata durante l'esercizio sotto pressione (tubi instabili causano la perdita del controllo da parte dell'operatore al momento dell'applicazione della pressione).
- n Il composto conduttore del sottostrato garantisce una maggiore sicurezza per l'operatore, poiché non vi è alcun rischio di rottura del filo durante l'uso.

### Caratteristiche tecniche

Sottostrato: NR resistente all'usura, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico.

Rivestimento: SBR resistente all'usura ed alle condizioni atmosferiche, nero, aspetto impronta tela.

Gamma delle temperature: da - 30 °C a + 70 °C.

Proprietà elettriche: sottostrato conduttore,  $R < 2 \cdot 10^6 \Omega/m$ .

Proprietà specifiche: resistenza del sottostrato all'abrasione  $< 70 \text{ mm}^3$  in conformità alla norma DIN 53516

## SABLEX

29/07/2011

Diam. interno mm	Spessore della parete mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Codice articolo	Stock (n) o quant. min. m
13	7.0 ± 0.50	27.0 ± 1.0	12.0	40	65	0.58	20	0028711	∞
							40	0060061	n
16	7.0 ± 0.50	30.0 ± 1.0	12.0	40	80	0.68	20	0028719	400
							40	0028720	400
19	7.5 ± 0.50	34.0 ± 1.0	12.0	40	100	0.78	20	0028745	n
							40	0028746	n
25	7.0 ± 0.50	39.0 ± 1.0	12.0	40	125	0.86	20	0060969	n
							40	0060970	n
32	8.0 ± 0.50	48.0 ± 1.0	12.0	40	160	1.3	20	0060971	n
							40	0060972	n
		20					0070785	400	
		54.0 ± 1.0					40	0070786	200
							40	0070788	200
35	9.0 ± 0.50	53.0 ± 1.0	12.0	40	190	1.57	40	0070788	200
38	10.0 ± 0.50	58.0 ± 1.0	12.0	40	170	1.89	20	0070789	200
							40	0070790	n
40	10.0 ± 0.50	60.0 ± 1.0	12.0	40	180	1.97	20	0028786	600
							40	0028787	n
42	9.0 ± 0.50	60.0 ± 1.0	12.0	40	240	1.81	20	0070791	200
							40	0070792	200
50	10.0 ± 0.75	70.0 ± 1.5	12.0	40	250	2.36	20	0060973	∞
							40	0060974	n
63	10.0 ± 0.75	83.0 ± 1.5	12.0	40	325	2.9	40	0060077	160
65	10.0 ± 0.75	85.0 ± 1.5	12.0	40	320	2.95	20	0070797	200
							40	0070798	200
76	10.0 ± 0.75	96.0 ± 1.5	12.0	40	400	3.42	20	0028851	∞
							40	0070784	120
102	10.0 ± 0.75	122.0 ± 1.5	10.0	40	550	4.4	20	0028859	∞
							40	0028860	80

∞ Secondo la disponibilità.

Marcaggio



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France  
www.trelleborg.com/industrialhose