

TRELLOIL S

CHIMICA E PETROLCHIMICA

Idrocarburi e prodotti petrolifero/Aspirazione e mandata



Applicazioni

Aspirazione e mandata di prodotti petroliferi con tenore aromatico fino al 50 % in tutte le applicazioni industriali.
Attrezzature per autocisterne per la fornitura di gasolio e benzina.

Vantaggi

- n Può essere fornito già tagliato alla lunghezza richiesta.
- n Leggero e flessibile.
- n Dissipamento dell' elettricità statica assicurato dal sottostrato e dal contatto del filo di massa con il raccordo.
- n Buona resistenza alle basse temperature.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: NBR resistente all'olio ed alla benzina, nero, liscio.
Armatura: filo sintetico con spirale d'acciaio annegata nella parete.
Rivestimento: NBR/SBR resistente all'olio e alle intemperie, nero, aspetto tela.
Gamma delle temperature: da - 30 °C a + 80 °C.
Proprietà elettriche: filo di massa integrato nella parete.

TRELLOIL S

14/12/2011

Diam. interno mm	Spessore della parete mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Depressione max bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Codice articolo	Stock (n) o quant. min. m
25	5.25 ± 0.5	35.5 ± 1.0	10.0	30	0.9	50	0.84	20	5501411	200
								40	5501412	200
32	5.25 ± 0.5	42.5 ± 1.0	10.0	30	0.9	65	0.99	20	5501413	n
								40	5501414	n
35	5.75 ± 0.5	45.5 ± 1.0	10.0	30	0.9	70	1.06	20	5501489	200
								40	5501490	200
38	5.75 ± 0.5	49.5 ± 1.0	10.0	30	0.9	80	1.22	20	5501415	n
								40	5501416	n
40	5.75 ± 0.5	51.5 ± 1.0	10.0	30	0.9	85	1.27	20	5501491	n
								40	5501492	n
45	6.00 ± 0.5	57.0 ± 1.0	10.0	30	0.9	90	1.49	20	5501493	120
								40	5501494	120
50	6.50 ± 0.75	63.0 ± 1.0	10.0	30	0.9	125	1.81	20	5501417	n
								40	5501418	n
55	6.50 ± 0.75	68.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	145	1.95	20	5501495	120
								40	5501496	120
60	6.50 ± 0.75	73.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	150	2.21	20	5501419	n
								40	5501420	n
63	6.50 ± 0.75	76.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	160	2.24	20	5501421	120
								40	5501422	120
70	7.50 ± 0.75	80.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	210	2.86	20	5501497	120
								40	5501498	120
75	7.50 ± 0.75	90.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	225	3.03	20	5501423	120
								40	5501424	120
80	7.50 ± 0.75	95.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	280	3.21	20	5501425	n
								40	5501426	n
89	7.50 ± 0.75	104.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	335	3.55	20	5501499	80
								40	5501500	80
100	7.50 ± 0.75	115.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	400	3.94	20	5501427	80
								40	5501428	80

Marcaggio



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose