

# CALIKLER HT

## CONSTRUCTION & ENVIRONMENT

Næringsmiddel kompressorslange



### Bruksområde

Luftslange som brukes som kompressorslange/boosterslange på alle typer tankbiler som pulver og næringsmiddel i bulk.

### Egenskaper

- Tåler høye temperaturer.
- Ekstrem fleksibilitet med lav bøyeradius.

### Teknisk beskrivelse

**Innergummi:** varmebestandig EPDM, hvit, glatt.

**Armering:** varmebestandig tekstil med stålspiral.

**Yttergummi:** værbestandig EPDM, svart, vevviklet.

**Temperaturområde:** - 30 °C til + 180 °C (temporært + 240 °C).

## CALIKLER HT

08/07/2010

ID	Gods-tykkelse		Yd		Arbeids-trykk	Spreng-trykk	Maks vakuum	Bøye-radius	Vekt	Lengde	Artikkel nr	Lager (■) eller min. ordre
mm	mm	±	mm	±	bar	bar	bar	mm	kg/m	m		m
50.0	7.0	±1	64.0	±1.5	3	18	0.8	125	1.81	20	0060213	■
										40	0060212	■
55.0	6.5	±1	68.0	±1.5	3	18	0.8	140	1.84	20	0200589	120
										40	0200588	120
60.0	6.5	±1	73.0	±1.5	3	18	0.8	150	1.98	20	0070666	120
										40	0070667	120
70.0	7.0	±1	84.0	±1.5	3	18	0.8	210	2.63	20	0200591	■
										40	0200590	120
75.0	7.5	±1	90.0	±1.5	3	18	0.8	225	2.96	20	0060215	■
										40	0060214	■
89.0	7.0	±1	103.0	±1.5	3	18	0.8	310	3.26	20	0200593	■
										40	0200592	120

### Merking

CALIKLER HT



TRELLEBORG

