


# CANALKLER 250



## CONSTRUCTION & ENVIRONMENT Kanalspyleslange

### Bruksområde

For høytrykkspyling av avløpssystemer.  
Slangen har ekstrem sterk yttergummi, for å kunne tåle store belastninger.

### Egenskaper

- n Høy brukervennlighet og sikkerhet.
- n Ekstra tykk slitasjeresistant yttergummi.
- n Bedre fleksibilitet, også ved lave temperaturer.
- n Resistens mot deformasjon.
- n Ekstra styrke og sikkerhet som følge av armering med Aramid.
- n Tekstil armering.
- n Lett håndterlig og brukervennlig.

### Tekniske beskrivelse

Innergummi: SBR, svart, glatt.  
Armering: aramide tekstil.  
Yttergummi: SBR/NR, svart, glatt.  
Temperaturområde: - 30 °C til + 80 °C.  
Standard/godkjennelse:  
ZH 1/406 (Retningslinjer for kanalspyling).

### Kuplinger

Alle slanger leveres ferdigkuppet med BSP male/BSP female.  
Slangene leveres trykktestet til 350 bar fra fabrikk, med sertifikat ihht. DIN 50049.3.1B/EN 10204.3.1B.  
Slangen kan leveres fabrikk kuplet med andre kuplingskombinasjoner enn male/female.

### Övrig informasjon

Slangene er montert på fabrikk, og leveres med testsertifikat.

## CANALKLER 250

26/09/2011

ID mm	Tykkelse mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Maks lengde mm	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m		
13	± 0,5	6.30	± 0,5	25.6	250.0	625	70	0.45	40.0	5014178	n
										5014179	n
										5014180	n
										5014916	n
										5014005	n
19	± 0,6	6.30	± 0,5	31.6	250.0	625	90	0.61	40.0	5014181	n
										5014182	n
										5014459	n
										5014006	n
										25	± 0,8
5014874	n										
5014184	n										
5014238	n										
5014007	n										
5014461	n										
5014185	n										
5014186	n										
5014520	n										
5014733	n										
32	± 1,0	7.80	± 0,6	47.6	250.0	625	130	1.12	40.0	5014187	n
										5014188	n
										5014008	n
										5014466	n
										5014189	n
38	± 1,0	8.00	± 0,8	54.0	250.0	500	155	1.35	120.0	5014190	n
										5014655	400
										5014009	n

### Merking



### Preget merking

