



AGRI & FOOD

Næringsmiddelbestandig kompressorslange

Bruksområde

Designet for bruk ved pneumatisk transport på tankbiler ved temperaturer opp til 140 °C. Også velegnet for flytende næringsmidler som melk, juice, vin, øl og alkohol opp til 96 %, med unntak av fete matvarer og oljer. Av- og pålastning fra kai til tankbil ol.

Egenskaper

- n Meget fleksibel konstruksjon, også i kulde.
- n Velegnet for bulk biler, unntatt som kompressorslange.
- n Kan vaskes under høye temperaturer, opp til 140 °C (i maks 10 minutter).
- n God værbestandighet.
- n Inneholder ingen eftalater.

Tekniske beskrivelse

Innergummi: Næringsmiddelskvalitet EPDM, hvit, glatt.
 Armering: Syntetisk tekstil med stålspiral.
 Yttergummi: Værbestandig EPDM, blå, vevviklet.
 Temperaturområde: - 30 °C til + 100 °C (for luftledninger + 140 °C).
 Standard/godkjennelse:
 EU regulativ n° 1935/2004 og 2023/2006.
 FDA regulativ 21 CFR 177.2600.
 Fransk lovgivning.
 Alle relevante tester (Frankrike og FDA) er utført og bekreftet av the French institute of Poitiers (IANESCO).

Kuplinger

Spesielt designede kuplinger er tilgjengelig og kontakt oss for nærmere informasjon for å få en optimal kupplingsløsning.

MILLESIME

16/06/2011

ID mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Maks vakuum bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m		
25	-0/+1.0	36.0	±1.0	10.0	30	0.9	55	0.81	20	5500495	n
									40	5500496	n
32	-0/+1.0	43.0	±1.0	10.0	30	0.9	70	0.98	20	5500497	200
									40	5500498	200
38	-0/+1.0	49.0	±1.0	10.0	30	0.9	80	1.15	20	5500499	n
									40	5500500	n
40	-0/+1.0	51.0	±1.0	10.0	30	0.9	85	1.2	20	5500501	200
									40	5500502	200
43	-0/+1.0	54.0	±1.0	10.0	30	0.9	92	1.3	20	5500503	▫
									40	5500504	n
45	-0/+1.0	56.0	±1.0	10.0	30	0.9	98	1.32	20	5500505	160
									40	5500506	160
51	-0/+1.0	62.5	±1.5	10.0	30	0.9	105	1.66	20	5500507	n
									40	5500508	n
53	-0/+1.0	64.5	±1.5	10.0	30	0.9	110	1.72	20	5500509	120
									40	5500510	120
60	-0/+1.0	71.5	±1.5	10.0	30	0.9	125	1.85	20	5501050	120
									40	5501051	120
63	-0/+1.0	74.5	±1.5	10.0	30	0.9	130	2.0	20	5500511	n
									40	5500512	n
70	-0/+1.0	81.5	±1.5	10.0	30	0.9	145	2.24	20	5500513	80
									40	5500514	80
76	-0/+1.0	88.5	±1.5	10.0	30	0.9	165	2.95	20	5500515	n
									40	5500516	n
89	-0/+1.0	102.0	±1.5	10.0	30	0.9	330	3.44	20	5500517	▫
									40	5500518	n
100	-0/+1.5	113.0	±1.5	10.0	30	0.9	380	3.75	20	5500519	120
									40	5500520	120
102	-0/+1.5	115.0	±1.5	10.0	30	0.9	400	3.8	20	5500521	▫
									40	5500522	n
125	-0/+1.5	145.5	±2.0	10.0	30	0.9	480	7.2	10	5501067	40
									20	5501068	40
150	-0/+1.5	171.5	±2.0	10.0	30	0.9	570	8.8	10	5501069	80
									20	5501070	80

▫ Avhengig av tilgjengelighet.

MILLESIME

16/06/2011

ID mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengetrykk bar	Maks vakuum bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m
----------	----------	---------------------	---------------------	--------------------	------------------	--------------	-------------	---------	---

Merking



og preget: TRELLEBORG - MILLESIME - FDA - WP 10 bar - uke/år - Made in France

