

PERFORMER GL AD10P



CONSTRUCTION & ENVIRONMENT Godsslanger/Godsslange 40 shore

Bruksområde

Pneumatisk sug- eller trykkslange for transport av meget slitende materialer. Leveres med BLOC-END®-kuplinger eller END-FLEX®-kuplinger.

Egenskaper

- n Meget god slitestyrke.
- n Kan leveres i tilpassede lengder med ferdigmonterte kuplinger.
- n Lett og bøyelig.
- n Hurtig og enkel installasjon.
- n Elektrisk avledning gjennom innebygd avlednings wire og spiralen.
- n Demper trykkstøt, vibrasjoner og lyd.
- n God værbestandighet.

Tekniske beskrivelse

Innergummi: slitebestandig NR, brun, glatt.

Armering: syntetisk tekstil med stålspiral.

Yttergummi: værbestandig EPDM, svart, korrugert, veviklet.

Temperaturområde: - 30 °C til + 70 °C.

Elektriske egenskaper: innebygd avlednings wire som sammen med spiralen kobles til kuplingene.

Kuplinger

Slanger kuplet med BLOC-END® eller END-FLEX®-flenser tåler trykk og

vakuum ihht tabellen under:

ID ≤ 150 mm: WP = 10 bar.

ID > 150 mm: WP = 5 bar.

Övrig informasjon

Lengdeforandring under 10 bar arbeidstrykk.

PERFORMER GL AD10P

15/12/2011

ID mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Maks vakuum bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Maks lengde mm	Artikkel	Lager (n) eller min. bestilling m
25	-0/+1 53.0 ±2	10.0	30	0.9	125	1.899	20.0	0128521	20
32	-0/+1 60.0 ±2	10.0	30	0.9	160	2.248	20.0	0128531	20
40	-0/+1 73.0 ±2	10.0	30	0.9	200	3.192	20.0	0128532	20
50	-0/+1 83.0 ±2	10.0	30	0.9	250	3.577	20.0	0061629	n
65	-0/+1 98.0 ±2	10.0	30	0.9	325	4.439	20.0	0061630	n
80	-0/+1 113.0 ±2	10.0	30	0.9	400	5.242	20.0	0061631	n
100	-0/+1 133.0 ±2	10.0	30	0.9	500	6.318	20.0	0061632	n
125	-0/+1 158.0 ±2	10.0	30	0.9	750	7.685	20.0	0061633	n
150	-0/+1 183.0 ±2	10.0	30	0.9	1050	8.976	20.0	0061634	80
200	-0/+2 234.5 ±2	10.0	30	0.9	1600	14.462	12.0	0122700	36
250	-0/+2 285.5 ±2	10.0	30	0.9	2000	16.78	12.0	0122746	36
300	-0/+2 340.5 ±2	10.0	30	0.9	2500	23.534	12.0	0122757	12
350	-0/+2 391.0 ±3	10.0	30	0.9	3100	30.234	12.0	5513022	12

Merking

PERFORMER GL AD10P  **TRELLEBORG** **PERFORMER GL AD10P**  **TRELLEBORG**

og preget: uke/år - CONDUCTEUR

