

PULSOR 200



CONSTRUCTION & ENVIRONMENT

Materialtransportslanger/Betongpumpeslange, stålarmeret

Bruksområde

Brukes ved pumping av betong, som utleggerslange og som transport- eller skjøtekomponent i systemer.
Pumping av betong, murbruk og borreslam (ikke oljeblandet).
Pneumatisk tømning av sement og mineraler.
Injisering av sement, betong eller puss.

Egenskaper

- Fremstilt for ekstreme arbeidsforhold som høyt trykk, kraftig bøyning og hardt slitende produkter.
- En meget slitesterk slange med lang levetid.
- Fleksibel og letthåndterlig.
- Robust konstruksjon for å klare sammenpressing, og samtidig gi maksimal sikkerhet.
- Slangen kinker ikke, og tåler rengjøring ved reversert pumping.

Tekniske beskrivelse

Innergummi: slitebestandig NR, svart, glatt.
Armering: 2 lag ståltråd ID \leq 65 mm og 4 lag ståltråd ID \geq 76.2 mm.
Yttergummi: slite- og værbestandig NR, svart, vevvirket.
Temperaturområde: - 30 °C til + 80 °C.

Kuplinger

Presses med spesialkuplinger ihht til Victaulic, Putzmeister, Schwing eller andre betongpumpeprodusenter. Kontakt oss for koplingsløsninger.

PULSOR 200

28/06/2011

ID mm	Tykkelse mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Maks vakuum bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m
50	9.0 ± 0.75	68.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	200	2.36	20	0060009	n
65	10.0 ± 0.75	87.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	250	3.88	20	0060011	n
76.2	12.9 ± 1.0	102.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	270	5.55	20	0125225	n
101.6	14.2 ± 1.0	130.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	300	8.13	20	0060160	n
115	14.0 ± 1.0	143.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	320	9.21	20	0094788	120
125	16.0 ± 1.0	157.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	360	11.33	20	0060161	n
150	18.0 ± 1.0	180.0 ± 1.5	85.0	200	0.8	570	14.85	20	0060010	80

Merking

PULSOR 200



TRELLEBORG

og preget for ID fra 50 til 65 mm: TRELLEBORG - PULSOR 200 - Made in France - måned/år
og preget for ID fra 76.2 til 150 mm: TRELLEBORG - PULSOR 200 - ND mm/" - WP 85 bar/1250 PSI - Lbs/Ft - FWC - uke/år

