

SUPERVRAC TAN

CONSTRUCTION & ENVIRONMENT
Materialtransportslanger/Bulk og losseslange



Bruksområde

Pneumatisk transport av slitende bulk produkter.
Lossing fra trailer og tog tanker og levering til lager siloer: Sement, sand, kalk, korn, kunstgjørelse, dyrefor og kemikler (PVC, farge stoff, granulater. ol.).

Egenskaper

- n Meget lett, fleksibel slange som kan rulles flat.
- n Meget god slitasjemotstand.

Tekniske beskrivelse

Innergummi: meget slitesterk NR, beige, glatt.
Armering: syntetisk tekstil.
Yttergummi: værbestandig NR, svart, vevkilet.
Temperaturområde: - 30 °C til + 70 °C.
Elektriske egenskaper: ikke ledende innertube med innbygget avledningswire.

SUPERVRAC TAN

26/09/2011

ID mm	Tykkelse mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m
75	6.0 ± 1.25	87.0 ± 1.5	7.0	21	1.72	20	0070661	120
						40	0125111	120
85	6.0 ± 1.25	97.0 ± 1.5	7.0	21	1.81	20	0070662	80
						40	0070663	80
89	6.0 ± 1.25	101.0 ± 1.5	7.0	21	1.98	20	0060614	n
						40	0060615	n
100	6.0 ± 1.25	112.0 ± 1.2	7.0	21	2.24	20	0070664	120
						40	0070665	120
110	6.5 ± 1.25	123.0 ± 1.5	7.0	21	2.5	20	0060617	n
						40	0060618	n

Merking

