

TRELLBLAST S

CONSTRUCTION & ENVIRONMENT

Materialtransportslanger/Sandblåse- og mørtelslange



Bruksområde

For rengjøring og sandblåsing av sement, metall, sten, etc.

Egenskaper

- n Lav vekt.
- n Letthåndterlig.

Tekniske beskrivelse

Innergummi: slitebestandig NR, svart, glatt.

Armering: syntetisk tekstil.

Yttergummi: slite- og værbestandig SBR, svart, vevkilet.

Temperaturområde: - 30 °C til + 70 °C.

Elektriske egenskaper: ledende innergummi, $R < 2 \cdot 10^6 \Omega/m$.

Spesielle egenskaper: slitestyrke $< 70 \text{ mm}^3$ av innergummi ihht DIN 53516.

TRELLBLAST S

29/07/2011

ID mm	Tykkelse mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m
13	7.0 ± 0.5	27.0 ± 1	10.0	30	65	0.56	40	5026067	n
16	7.0 ± 0.5	30.0 ± 1	10.0	30	80	0.68	40	5026068	400
19	7.5 ± 0.5	34.0 ± 1	10.0	30	100	0.74	40	5501321	n
25	7.0 ± 0.5	39.0 ± 1	10.0	30	125	0.86	40	5501322	n
32	8.0 ± 0.5	48.0 ± 1	10.0	30	160	1.3	40	5501323	n

Merking



TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantermerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose