

TRELLOIL D EC



CHEMICAL & PETROCHEMICAL

Olje- og bensinslanger/Supplyslange 20 bar

Bruksområde

Transport av petroleums produkter med aromatinnhold opp til 50 % i store dimensjoner.

Egenskaper

- n Meget robust og fleksibel.
- n Yttergummi er slitesterk, vær- og ozonbestandig.
- n Elektrisk ledningsevne er sikkert med innertube.

Tekniske beskrivelse

Innergummi: Olje- og bensinbestandig NBR, svart, glatt.

Armering: Syntetisk tekstil.

Yttergummi: Olje- og værbestandig CR, svart, vevkilet.

Elektriske egenskaper: Ledende innergummi, $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.

Övrig informasjon

Kan leveres med presset standar stål flenser (PN 10, PN 16, PN 20).
Kontakt oss hvis du ønsker andre løsninger eller lengder.

TRELLOIL D EC

10/01/2012

ID mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m
100 ± 1.5	118.0 ± 1.5	20.0	60	600	4.15	40	5513112	1600
125 ± 1.5	143.0	20.0	60	750	5.04	40	5513113	1600
150 ± 1.5	170.0 ± 1.5	20.0	60	900	6.5	40	5513114	1600
204 ± 1.5	227.5 ± 1.5	20.0	60	1400	9.63	40	5513115	1600
251 ± 2.0	274.0 ± 2.2	20.0	60	1800	11.67	40	5513116	1600

Merking



og preget: TRELLEBORG - TRELLOIL D EC - ND - WP 20 bar - BP 60 bar - Ω - måned/år - batch number - Made in France

