

# TRELLOIL S

## CHEMICAL & PETROCHEMICAL

Olje- og bensinslanger/Tankbilslange/Supplyslange med spiral  
10 bar



### Bruksområde

Brukes som trykk- og sugeslange for bensin, olje og andre petrokjemiske produkter med aromatinhold opp til 50 %.

For bruk både on og off-shore, både som supply slange og som tankbilslange.

### Egenskaper

- n Meget fleksibel konstruksjon, også i kulde.
- n Lav vekt.
- n Elektrisk avledning gjennom tilkobling av wire mot kupling.

### Tekniske beskrivelse

Innergummi: Olje- og bensinbestandig NBR, svart, glatt.

Armering: Syntetisk tekstil med stålspiral.

Yttergummi: Olje- og værbestandig NBR/SBR, svart, vevviklet.

Temperaturområde: - 30 °C til + 80 °C.

Elektriske egenskaper: Samt innebygd avledervire

## TRELLOIL S

14/12/2011

ID mm	Tykkelse mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Maks vakuum bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m
25	5.25 ± 0.5	35.5 ± 1.0	10.0	30	0.9	50	0.84	20	5501411	200
								40	5501412	200
32	5.25 ± 0.5	42.5 ± 1.0	10.0	30	0.9	65	0.99	20	5501413	n
								40	5501414	n
35	5.75 ± 0.5	45.5 ± 1.0	10.0	30	0.9	70	1.06	20	5501489	200
								40	5501490	200
38	5.75 ± 0.5	49.5 ± 1.0	10.0	30	0.9	80	1.22	20	5501415	n
								40	5501416	n
40	5.75 ± 0.5	51.5 ± 1.0	10.0	30	0.9	85	1.27	20	5501491	n
								40	5501492	n
45	6.00 ± 0.5	57.0 ± 1.0	10.0	30	0.9	90	1.49	20	5501493	120
								40	5501494	120
50	6.50 ± 0.75	63.0 ± 1.0	10.0	30	0.9	125	1.81	20	5501417	n
								40	5501418	n
55	6.50 ± 0.75	68.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	145	1.95	20	5501495	120
								40	5501496	120
60	6.50 ± 0.75	73.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	150	2.21	20	5501419	n
								40	5501420	n
63	6.50 ± 0.75	76.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	160	2.24	20	5501421	120
								40	5501422	120
70	7.50 ± 0.75	80.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	210	2.86	20	5501497	120
								40	5501498	120
75	7.50 ± 0.75	90.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	225	3.03	20	5501423	120
								40	5501424	120
80	7.50 ± 0.75	95.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	280	3.21	20	5501425	n
								40	5501426	n
89	7.50 ± 0.75	104.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	335	3.55	20	5501499	80
								40	5501500	80
100	7.50 ± 0.75	115.0 ± 1.5	10.0	30	0.9	400	3.94	20	5501427	80
								40	5501428	80

Merking

