

TRELLOIL S EC



CHEMICAL & PETROCHEMICAL

Olje- og bensinslanger/Supplyslange 20 bar

Bruksområde

Transport av petroleums produkter med aromatinnhold opp til 50 % i store dimensjoner.

Egenskaper

- n Meget robust og fleksibel.
- n Yttergummi er slitesterk, vær- og ozonbestandig.
- n Elektrisk ledningsevne er sikkert med innertube.

Tekniske beskrivelse

Innergummi: Olje- og bensinbestandig NBR, svart, glatt.
Armering: Syntetisk tekstil, flettet med stålspiral.

Yttergummi: Olje- og værbestandig CR, svart, vevviklet.
Temperaturområde: - 40 °C til + 100 °C.

Elektriske egenskaper: Ledende innergummi, $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.

Övrig informasjon

Kan leveres med presset standar stål flenser (PN 10, PN 16, PN 20).
Kontakt oss hvis du ønsker andre løsninger eller lengder.

TRELLOIL S EC

10/01/2012

ID mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Maks vakuüm bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m
100 ± 1.5	125.5 ± 1.5	20.0	60	0.9	600	6.61	40	5513107	1600
125 ± 1.5	151.0 ± 1.5	20.0	60	0.9	750	8.06	40	5513108	1600
150 ± 1.5	174.0 ± 2.0	20.0	60	0.9	900	9.53	40	5513109	1600
204 ± 1.5	232.0 ± 2.0	20.0	60	0.9	1200	14.62	20	5513110	800
251 ± 2.0	281.0 ± 2.5	20.0	60	0.9	1500	19.55	20	5513111	800

Merking



og preget: TRELLEBORG - TRELLOIL S EC - ND - WP 20 bar - BP 60 bar - Ω - måned/år - batch number - Made in France



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose