

TRELLVAC Handler TAN



CONSTRUCTION & ENVIRONMENT

Materialtransportsslanger/Arbeidsslange TAN

Bruksområde

Sug og transport av slitende materialer som sand, grus, stein og slam.

Egenskaper

- Brun innergummi som ikke sverter.
- Både for vacuum og blåsing.
- Ledende slange med innebygget avlednings wire.
- God slitestyrke innertube.
- Kan produseres med muffer.

Slitestyrke ★★★★★

Fleksibilitet ★★★

Vekt ★★

Teknisk beskrivelse

Innergummi: slitestyrke NR, brun, glatt.

Armering: syntetisk tekstil med stålspiral.

Yttergummi: slitestyrke og værbestandig NR, svart, korrugert.

Temperaturområde: - 30 °C til + 90 °C.

Elektriske egenskaper: $R < 10^6 \Omega/m$, innebygget avlednings wire.

Øvrig informasjon

Muffer på forespørsel (min. ordre: 20 m).

Kan produseres med hvit næringsmiddelbestandig NR Innergummi (min. ordre: 20 m).

TRELLVAC Handler TAN

27/04/2007

ID	Yd *	Cuff		Arbeids-trykk	Spreng-trykk	Maks vakuum	Bøye-radius	Vekt	Lengde	Lager (■) eller min. ordre
		Yd	Lengde							
mm	mm	mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m	m	m
60.0	± 1.0 77.0 ± 1.5	80	70	3	9	0.9	240	1.9	2 til 10	20
65.0	± 1.0 82.0 ± 1.5	85	75	3	9	0.9	260	2.1	2 til 10	20
80.0	± 1.0 99.0 ± 1.5	100	90	3	9	0.9	320	2.7	2 til 10	20
90.0	± 1.0 109.0 ± 1.5	113	110	3	9	0.9	360	3.1	2 til 10	20
100.0	± 1.0 119.0 ± 1.5	123	110	2.5	7.5	0.9	400	3.4	2 til 10	20
110.0	± 1.0 129.0 ± 1.5	133	110	2	6	0.9	550	3.7	2 til 10	20
120.0	± 1.0 139.0 ± 1.5	143	120	2	6	0.9	600	4.0	2 til 10	20
125.0	± 1.0 145.0 ± 1.5	147	125	2	6	0.9	750	4.3	2 til 10	20
130.0	± 1.0 153.0 ± 1.5	154	130	2	6	0.9	780	5.5	2 til 10	20
150.0	± 1.0 170.0 ± 1.5	175	150	2	6	0.9	900	5.5	2 til 10	20
200.0	± 1.0 230.0 ± 1.5	231	200	0.5	2	0.9	1200	12.2	2 til 10	20

* Yd målt på toppen av korrugeringen.

Merking

