

TRELLVAC Transporter HD



CONSTRUCTION & ENVIRONMENT
Materialtransportslanger/Transportslange HD

Bruksområde


Utsuging og transport av slitende materialer som stein, sand, grus, slam, pulver etc.
Slangen er godt egnet for slitende slurrytransport, og som bend i stasjonære systemer.

Egenskaper

- n Syntetisk armering.
- n Meget god slitestyrke.
- n Egnet for både sug og trykk. Klarer 90 % vakuum i alle dimensjoner

Tekniske beskrivelse

Innergummi: slitestendig NR/SBR, svart, glatt.
Armering: syntetisk tekstil kord med stålspiral.
Yttergummi: slit- og værbestandig SBR, svart, vevviklet.
Temperaturområde: - 40 °C til + 90 °C.
Elektriske egenskaper: ledende innergummi og yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$, innebygget avlednings wire



TRELLVAC Transporter HD

21/11/2011

ID mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Maks vakuum bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m
51	± 1.5 64.0 ± 1.0	5.0	15	0.9	210	1.8	20	5500753	120
							40	5500752	n
63	± 1.5 76.0 ± 1.0	5.0	15	0.9	250	2.2	20	5500755	120
							40	5500754	n
76	± 1.5 90.0 ± 1.5	5.0	15	0.9	300	2.8	20	5500757	160
							40	5500756	n
90	± 1.5 104.0 ± 1.5	5.0	15	0.9	350	3.4	20	5500759	120
							40	5500758	n
102	± 1.5 117.0 ± 1.5	5.0	15	0.9	400	3.8	20	5500761	160
							40	5500760	n
108	± 1.5 123.0 ± 2.0	5.0	15	0.9	430	4.1	20	5500763	120
							40	5500762	n
116	± 1.5 131.0 ± 2.0	5.0	15	0.9	450	4.6	20	5500765	120
							40	5500764	n
127	± 1.5 143.0 ± 2.0	5.0	15	0.9	510	5.3	20	5500767	n
							40	5500766	n
140	± 1.5 156.0 ± 2.0	5.0	15	0.9	580	5.7	20	5500769	40
							40	5500768	40
152	± 1.5 168.0 ± 2.0	5.0	15	0.9	640	6.3	20	5500771	n
							40	5500770	n
165	± 1.5 182.0 ± 2.0	3.0	10	0.9	700	7.2	10	5500772	40
204	± 1.5 222.0 ± 2.0	3.0	10	0.9	820	9.9	10	5501132	n

Merking

