

ZEPHIR S

CONSTRUCTION & ENVIRONMENT

Materialtransportslanger/Suge- og trykkslange



Bruksområde

For sug av lette partikler og støv.
Passer for transport av små partikler og moderat slitende materialer.

Egenskaper

- Meget lett og enkel håndtering.
- Meget god bøyeradius og fleksibilitet.
- Meget god slitestyrke.

Teknisk beskrivelse

Innergummi: sliteständig NR, beige, glatt.
Armering: syntetisk tekstil, kord, med stålspiral.
Yttergummi: gummibelagt tekstil, hvit, korrugert.
Temperaturområde: - 30 °C til + 70 °C.



ZEPHIR S

07/09/2010

ID	Gods-tykkelse	Yd	Maks vakuum	Bøyeradius	Vekt	Lengde	Artikkel nr	Lager (■) eller min. ordre			
mm	mm	mm	bar	mm	kg/m	m		m			
30.0	± 1.5	4.5	± 0.75	39.0	± 1.5	0.8	150	0.50	10	0126702	20
35.0	± 1.5	4.5	± 0.75	44.0	± 1.5	0.8	175	0.57	10	0123919	20
40.0	± 1.5	4.5	± 0.75	49.0	± 1.5	0.8	200	0.63	10	0074118	20
50.0	± 1.5	4.5	± 1.0	59.0	± 2.0	0.8	250	0.79	10	0201844	■
60.0	± 1.5	4.5	± 1.0	69.0	± 2.0	0.8	300	0.90	10	0201845	20
70.0	± 1.5	4.5	± 1.0	79.0	± 2.0	0.8	350	1.02	10	0074130	20
80.0	± 1.5	5.5	± 1.0	91.0	± 2.0	0.8	400	1.46	10	0201846	■
100.0	± 1.5	5.5	± 1.0	111.0	± 2.0	0.8	500	1.79	10	0201847	■
105.0	± 1.5	5.5	± 1.0	116.0	± 2.0	0.8	525	1.84	10	0070668	20
115.0	± 1.5	5.5	± 1.0	126.0	± 2.0	0.8	575	2.00	10	0070553	20
125.0	± 1.5	5.5	± 1.0	136.0	± 2.0	0.8	625	2.23	10	0095689	■
150.0	± 1.5	7.0	± 1.0	164.0	± 2.0	0.8	750	3.76	10	0202128	■

Ingen Merking

