

CALIKLER HT

BYGGNADS- & MILJÖSLANG

Kompressorslang



Användningsområde

Luftförbindelse från kompressorer på alla typer av tanbilar för bulktransport av pulverprodukter.

Egenskaper

- Utmärkt flexibilitet och liten böjningsradie.
- Lämplig för alla typer av tankbilskompressorer/boosters.
- Kan levereras med fabriksmonterade kopplingar.

Teknisk beskrivning

Innertub: värmebeständig EPDM, vit, slät.

Armering: högtemperatur beständig textil, stålspiral.

Yttergummi: väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: - 30 °C till + 180 °C (temporärt + 240 °C).

CALIKLER HT

08/07/2010

| ID | Gods-tjocklek | | YD | | Arbets-tryck | Spräng-tryck | Max. vakuüm | Böjningsradie | Vikt | Längd | Artikel nr | Lager (■) eller min. order |
|------|---------------|----|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|-------|------------|----------------------------|
| mm | mm | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m | | m |
| 50.0 | 7.0 | ±1 | 64.0 | ±1.5 | 3 | 18 | 0.8 | 125 | 1.81 | 20 | 0060213 | ■ |
| | | | | | | | | | | 40 | 0060212 | ■ |
| 55.0 | 6.5 | ±1 | 68.0 | ±1.5 | 3 | 18 | 0.8 | 140 | 1.84 | 20 | 0200589 | 120 |
| | | | | | | | | | | 40 | 0200588 | 120 |
| 60.0 | 6.5 | ±1 | 73.0 | ±1.5 | 3 | 18 | 0.8 | 150 | 1.98 | 20 | 0070666 | 120 |
| | | | | | | | | | | 40 | 0070667 | 120 |
| 70.0 | 7.0 | ±1 | 84.0 | ±1.5 | 3 | 18 | 0.8 | 210 | 2.63 | 20 | 0200591 | ■ |
| | | | | | | | | | | 40 | 0200590 | 120 |
| 75.0 | 7.5 | ±1 | 90.0 | ±1.5 | 3 | 18 | 0.8 | 225 | 2.96 | 20 | 0060215 | ■ |
| | | | | | | | | | | 40 | 0060214 | ■ |
| 89.0 | 7.0 | ±1 | 103.0 | ±1.5 | 3 | 18 | 0.8 | 310 | 3.26 | 20 | 0200593 | ■ |
| | | | | | | | | | | 40 | 0200592 | 120 |

Märkning

