


CANALKLER 250

BYGGNADS- & MILJÖSLANG
Kanalrengöring



Användningsområde

Högtrycksslang specialutvecklad för kanalrengöring där säkerhet och långvarigt användande är viktigt.

Egenskaper

- Säker och varaktig användning.
- Extra nötningsbeständigt yttergummi.
- Mycket flexibel även vid låga temperaturer.
- Deformationsbeständig, återtar sin form efter belastning.
- Hög draghållfasthet och punkterings säker pga. aramid (typ Kevlar) armering.
- Flätad textil.
- Lätt hanterlig, användarvänlig.

Teknisk beskrivning

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: aramid, flätad.

Yttergummi: SBR/NR, svart, slät.

Temperaturområde: - 30 °C till + 80 °C.

Standarder och godkännanden:

ZH 1/406 (Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler) varje kopplad längd, provtryckes och certifieras enligt DIN 50049.3.1B/ EN 10 204.3.1B.

Kopplingar/tillbehör

Alla slangar är som standard kopplade BSP hane/hona, reparaionskopplingar och presskopplingar kan erhållas från Trelleborg. Alla fabrikskopplade slangar levereras med unika tryckprovningcertifikat, som intygar att de är provtryckta med 375 bar pulsning i 15 minuter.

Övrig information

Levereras med testcertifikat på alla fabrikskopplade slangar.

Längre längder och andra kopplingar kan erhållas, kontakta Trelleborg.

CANALKLER 250

26/09/2011

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Spräng-tryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Max.längd mm	Artikel	Lager (n) eller min. order m		
13	± 0.5	6.30	± 0.5	25.6	250.0	625	70	0.45	40.0	5014178	n
										5014179	n
										5014180	n
										5014916	n
										5014005	n
19	± 0.6	6.30	± 0.5	31.6	250.0	625	90	0.61	40.0	5014181	n
										5014182	n
										5014459	n
										5014006	n
25	± 0.8	7.15	± 0.5	39.3	250.0	625	100	0.9	40.0	5014183	n
										5014874	n
										5014184	n
										5014238	n
										5014007	n
										5014461	n
										5014185	n
										5014186	n
										5014520	n
										5014733	n
32	± 1.0	7.80	± 0.6	47.6	250.0	625	130	1.12	40.0	5014187	n
										5014188	n
										5014008	n
										5014466	n
										5014189	n
										5014190	n
										5014655	400
38	± 1.0	8.00	± 0.8	54.0	250.0	500	155	1.35	120.0	5014009	n

Märkning



Präglad märkning



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose