

CHEMIKLER D-EPDM



KEMIKALIESLANGAR

Slang för kemikalier och tillhörande produkter

Användningsområde

Tryckslang för måttligt korrosiva kemikalier, ketoner, alkoholer och syror.
För lossning av tankbilar, tankvagnar och lastfartyg.

Egenskaper

- n Mycket god korrosions- och slitbeständighet.
- n Mycket god mekanisk hållfasthet.
- n Kan rengöras med ånga i 130 °C under 30 minuter.
- n Passar med många olika kopplingar.

Teknisk beskrivning

Innertub: kemikaliebeständig EPDM, svart, slät.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: Kemikalie- och väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat.
Temperaturområde: - 40 °C till + 100 °C .
Elektriska egenskaper: ledande ytter-och innergummi, R £ 10⁶ W/Ig.
Standarder och godkännanden: EN 12115.

Kopplingar/tillbehör

Speciella kopplingar finns att erhålla. Kontakta oss för mer information om de bästa kopplingslösningarna.

Övrig information

De elektriska egenskaperna hos slangen gör att den är säker att använda i ATEX-miljöer.



CHEMIKLER D-EPDM

23/05/2011

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Spräng-tryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel	Lager (n) eller min. order m		
19	± 0.5	6.0	31.0	± 1.0	16.0	64	125	0.55	20	5500283	160
									40	5500284	160
25	± 0.5	6.0	37.0	± 1.0	16.0	64	150	0.68	20	5500285	n
									40	5500286	n
32	± 0.5	6.0	44.0	± 1.0	16.0	64	175	0.82	20	5500287	120
									40	5500288	120
38	± 0.5	6.5	51.0	± 1.0	16.0	64	225	0.96	20	5500289	160
									40	5500290	160
50	± 0.7	8.0	66.0	± 1.2	16.0	64	275	1.52	20	5500291	n
									40	5500292	n
63	± 0.8	8.0	79.0	± 1.2	16.0	64	300	1.89	20	5500293	120
									40	5500294	120
75	± 0.8	8.0	91.0	± 1.2	16.0	64	350	2.27	20	5500295	n
									40	5500296	n
80	± 0.8	8.0	96.0	± 1.6	16.0	64	370	2.5	20	5500297	120
									40	5500298	120
89	± 0.8	8.0	105.0	± 1.6	16.0	64	410	2.7	20	5500299	120
									40	5500300	120
100	± 0.8	8.0	116.0	± 1.6	16.0	64	450	2.95	20	5500301	80
									40	5500302	80

Märkning

CHEMIKLER D-EPDM TRELLEBORG

och inpräntning: TRELLEBORG - EN 12115:2011 - EPDM - D - ND - WP 16 bar - - 40 °C/+ 100 °C - WCL/T - kvartalet/år - batch number - Made in France



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose