

# CHEMIKLER EPDM



## KEMIKALIESLANGAR

Kemikalier och korrosiva produkter/Förflyttning

### Användningsområde

Sug- och tryckslang för måttligt korrosiva kemikalier, ketoner, alkoholer och syror.  
För lossning av tankbilar, tankvagnar och lastfartyg.

### Egenskaper

- n Mycket god korrosions- och slitbeständighet.
- n Mycket god mekanisk hållfasthet.
- n Kan rengöras med ånga i + 130 °C under 30 minuter.
- n Passar med många olika kopplingar.

### Teknisk beskrivning

Innertub: kemikaliebeständig EPDM, svart, slät.  
Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.  
Yttergummi: kemikalie- och väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat.  
Temperaturområde: - 40 °C till + 100 °C.  
Elektriska egenskaper: ledande ytter- och innergummi, R £ 10<sup>6</sup> W/lg.  
Standarder och godkännanden: EN 12115.

### Kopplingar/tillbehör

Specialtillverkade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information om de bästa kopplingslösningarna.

### Övrig information

Denna slang har kontrollerats och godkänts av INERIS för användning i alla ATEX områden.



# CHEMIKLER EPDM

23/05/2011

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Spräng-tryck bar	Max. vakuüm bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel	Lager (n) eller min. order m	
19	± 0.5	6.0	31.0 ± 1.0	16.0	64	0.9	125	0.74	20	0126428	160
									40	0123847	160
25	± 0.5	6.0	37.0 ± 1.0	16.0	64	0.9	150	0.87	20	0061031	n
									40	0061032	n
32	± 0.5	6.0	44.0 ± 1.0	16.0	64	0.9	175	1.06	20	0061022	160
									40	0061023	160
38	± 0.5	6.5	51.0 ± 1.0	16.0	64	0.9	225	1.34	20	0061035	n
									40	0061037	n
50	± 0.7	8.0	66.0 ± 1.2	16.0	64	0.9	275	2.06	20	0061025	n
									40	0061026	n
63	± 0.8	8.0	79.0 ± 1.2	16.0	64	0.9	300	2.51	20	0061047	n
									40	0061048	n
75	± 0.8	8.0	91.0 ± 1.2	16.0	64	0.9	350	3.33	20	0061028	n
									40	0061029	n
80	± 0.8	8.0	96.0 ± 1.6	16.0	64	0.9	370	3.58	20	0070715	120
									40	0070716	120
89	± 0.8	8.0	105.0 ± 1.6	16.0	64	0.9	410	3.98	20	0061039	120
									40	0061040	120
100	± 0.8	8.0	116.0 ± 1.6	16.0	64	0.9	450	5.07	20	0061041	n
									40	0061043	n

### Märkning

CHEMIKLER EPDM TRELLEBORG

och inpräntning: TRELLEBORG - EN 12115:2011 - EPDM - SD - ND - WP 16 bar - - 40 °C/+ 100 °C - WCL/T - kvartalet/år - batch number - Made in France



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France  
www.trelleborg.com/industrialhose