

PERFORMER CR-EPDM



KEMIKALIESLANGAR

Slang för kemikalier och tillhörande produkter

Användningsområde

Hydraulisk tryckslang för korrosiva, lätt aggressiva produkter så som syror och alkalier (se kemikalieresistent lista).

Egenskaper

- Utomordentligt resistent mot korrosion.
- Låg installationskostnad.
- Yttergummit är beständigt mot stänkar av kemikalier.
- Kan ångrengöras i 15 minuter i upp till + 130 °C.
- Dämpar vibrationer, oljud och tryck.
- Många olika typer av kopplingar kan användas då man har muffar på slang.
- Slangen kan tillverkas med invulkande END-FLEX® flänsar.

Teknisk beskrivning

Innertub: kemikaliebeständigt EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: väderbeständigt EPDM, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: - 30 °C till + 100 °C.

Elektriska egenskaper: ledande yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$ (att erhålla, inbyggd ledande väver).

Kopplingar/tillbehör

Standard stål END-FLEX® flänsar kan fås i PN10/16/20 (ASA 150), andra materail eller hålbilder kan fås mot förfrågan.

Övrig information

Slangen kan tillverkas med raka eller förstorade slut.

PERFORMER CR-EPDM

11/01/2012

ID mm	YD mm	Utvidgad muff ID mm	Muff längd mm	Arbetstryck bar	Spräng-tryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Max.längd mm	Artikel	Lager (n) eller min. order m	
100	-0/+1	120.0 ± 2.0	112	110	10.0	30	800	3.76	20.0	H000278	∞
125	-0/+1	145.0 ± 2.0	138	125	10.0	30	1000	4.6	20.0	5011283	∞
150	-0/+1	170.0 ± 2.0	170	150	10.0	30	1200	5.45	20.0	5011136	∞
200	-0/+2	220.0 ± 2.0	220	200	10.0	30	1600	7.16	12.0	5007027	14
250	-0/+2	270.0 ± 2.5	273	250	10.0	30	2000	8.87	12.0	5012045	12
300	-0/+2	320.0 ± 2.5	325	375	10.0	30	2500	10.56	12.0	H000283	∞
350	-0/+2	373.0 ± 3.0	375	440	10.0	30	3000	13.86	12.0	5008326	∞
400	-0/+2	423.0 ± 3.0	425	500	10.0	30	3400	15.78	12.0	H000445	∞

∞ Begränsad lagerhållning.

Märkning



och inpräntning: vecka/år

