

PERFORMER GL AD10P



BYGGNADS- & MILJÖSLANG
Materialtransport/Godsslang

Användningsområde

Tryck- och vakuumslang för pneumatisk transport av slitande material, kan användas både som rak slang och som slangböj.

Egenskaper

- n Utmärkt slitagebeständighet.
- n Kan levereras i kapade längder.
- n Lätt och snabbinstallerad.
- n Låg vikt och snäv böjningsradie.
- n Låga installationskostnader.
- n Elektrisk ledningsförmåga med avledarvajer och stålspiral.
- n Dämpar tryckstötar.
- n Reducerar tryckförluster.
- n Dämpar ljud och vibrationer.
- n Utmärkt väderbeständighet.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR, tan, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: väderbeständig EPDM, svart, korrugerad.

Temperaturområde: - 30 °C till + 70 °C.

Elektriska egenskaper: inbyggd avledarvajer (stålspiralen skall panslutas till kopplingarna).

Kopplingar/tillbehör

För slangar kopplade med BLOC-END® gäller foljoche max. arbetstryck:

ID ≤ 150 mm: WP = 10 bar.

ID > 150 mm: WP = 5 bar.

Övrig information

Liten längdförändring vid 10 bar.

För längre längder än nedan angivna, kontakta Trelleborg.

Andra kopplingar, utvidgade eller raka muffar se PERFORMER AD10P.

PERFORMER GL AD10P

29/07/2011

ID mm	YD mm	Arbetstryck bar	Spräng-tryck bar	Max. vakuüm bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Max.längd mm	Artikel	Lager (n) eller min. order m
25	-0/+1 53.0 ± 2	10.0	30	0.9	125	1.899	20.0	0128521	20
32	-0/+1 60.0 ± 2	10.0	30	0.9	160	2.248	20.0	0128531	20
40	-0/+1 73.0 ± 2	10.0	30	0.9	200	3.192	20.0	0128532	20
50	-0/+1 83.0 ± 2	10.0	30	0.9	250	3.577	20.0	0061629	n
65	-0/+1 98.0 ± 2	10.0	30	0.9	325	4.439	20.0	0061630	n
80	-0/+1 113.0 ± 2	10.0	30	0.9	400	5.242	20.0	0061631	n
100	-0/+1 133.0 ± 2	10.0	30	0.9	500	6.318	20.0	0061632	n
125	-0/+1 158.0 ± 2	10.0	30	0.9	750	7.685	20.0	0061633	n
150	-0/+1 183.0 ± 2	10.0	30	0.9	1050	8.976	20.0	0061634	80
200	-0/+2 234.5 ± 2	10.0	30	0.9	1600	14.462	12.0	0122700	36
250	-0/+2 285.5 ± 2	10.0	30	0.9	2000	16.78	12.0	0122746	36
300	-0/+2 340.5 ± 2	10.0	30	0.9	2500	23.534	12.0	0122757	12
350	-0/+2 391.0 ± 3	10.0	30	0.9	3100	30.234	12.0	5513022	12

Märkning



inpräglad märkning: vecka/år - CONDUCTEUR



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose