


# POLYKLER

## KEMIKALIESLANGAR

Sammanstatta slangar/kemikalier och korrosiva produkter



### Användningsområde

Sug- och tryckslang för ett stort antal olika aggressiva eller korrosiva kemikalier, kemikalieavfall och alla petroleumprodukter med ett aromatiskt innehåll upp till 100 %.

För lastbilar eller fasta installationer inom den kemiska industrin.

### Egenskaper

- Lätt att hantera tack vare att den är flexibel (liten böjningsradie).
- Kan användas vid många olika temperaturer.
- Kan hantera många olika kemikalier.
- Elektrisk ledning är försäkrad av den yttre spiralen, vilken är fäst till kopplingarna.
- Den utvändiga spiralen är av rostfritt stål och den är designad för att motstå korrosion.

### Teknisk beskrivning

**Innertub:** polypropylenhinna.

**Armering:** polypropylenlager med en invändig galvaniserad stålspiral.

**Yttergummi:** PVC-beklädd väv, svart, korrugerad.

**Temperaturområde:** - 30 °C till + 100 °C.

**Elektriska egenskaper:** elektriskt ledande.

**Standard och godkännande:** BS 5842, EN 13765 kan erhållas.

### Kopplingar/tillbehör

Alla typer av stansade kopplingar.

Halvsymetrisk: aluminium, bronserad, rostfritt stål, polypropylen.

Knogängad svängtapp, hane och hona, aluminium eller bronserad.

Kamfunktionskoppling (typ Kamlok).

Fasta eller svängbara ISO PN 10, ISO PN 20.

### Övrig information

Tillskurna längder kan erhållas.

## POLYKLER

11/07/2011

ID	Yd	Arbets-tryck	Spräng-tryck	Max. vakuump	Böjningsradie	Vikt	Längd	Artikel nr	Lager (■) eller min. order
mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m	m		m
25.0	-0/+1 36.0 ± 1.5	10	40	0.9	100	0.84	30	5500261	■
32.0	-0/+1 43.0 ± 1.5	10	40	0.9	120	1.03	30	5500262	■
40.0	-0/+1 52.0 ± 1.5	10	40	0.9	140	1.53	30	5500263	■
50.0	-0/+1 63.5 ± 1.5	10	40	0.9	180	1.76	30	5506544	■
65.0	-0/+1 78.5 ± 1.5	10	40	0.9	200	2.90	30	5500264	■
80.0	-0/+1 93.5 ± 1.5	10	40	0.9	280	3.13	30	5506545	■
100.0	-0/+1 117.5 ± 1.5	10	40	0.9	400	5.16	30	5500265	■
125.0	-0/+2 149.0 ± 1.5	14	56	0.9	450	8.45	12	-	kontakta oss
150.0	-0/+2 180.0 ± 2	14	56	0.9	500	15.30	20	-	kontakta oss
200.0	-0/+2 234.0 ± 2	14	56	0.9	740	21.50	20	-	kontakta oss
250.0	-0/+2 297.0 ± 2	14	56	0.9	920	30.00	12	-	kontakta oss

### Märkning

 TRELLEBORG **POLYKLER - WP 10 bar - xQ/YYY**

