

PROJECTOR 60

BYGGNADS- & MILJÖSLANG

Blästring, puts- och betongsprutning



Användningsområde

Fasadsprutning och trycktransport av murbruk och blandad betong, även torra produkter som sand och cement till blandningar.

Egenskaper

- Flexibel och lätthanterlig.
- Låg vikt.
- Hög slitagebeständighet.
- Ledande innergummi.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: slitage- och väderbeständigt SBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: - 30 °C till + 70 °C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub, $R < 2 \cdot 10^6 \Omega/m$.

Special egenskaper: innertubens avnötning $< 70 \text{ mm}^3$ enligt till DIN 53516.

PROJECTOR 60

18/02/2009

ID	Godst- jocklek	YD	Arbet- tryck	Spräng- tryck	Böjnings- radie	Vikt	Längd	Artikel nr	Lager (■) eller min. order
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m		m
65.0	10.0 ± 0.75	85.0 ± 1.5	20	60	320	2.94	20	5501065	200
89.0	10.5 ± 0.75	110.0 ± 1.5	20	60	500	4.13	20	5501066	200

Märkning

