

SABLEX

BYGGNADS- & MILJÖSLANG
Blästring, puts- och betongsprutning



Användningsområde

Högkvalitets blästerslang för rengöring och slipning av gjutgods, sten, betongytor mm

Egenskaper

- n Snåva toleranser underlättar kopplingsförfarandet.
- n Längdstabil under tryck, ger säkrare hantering för operatören.
- n Formstabil trots låg vikt och god flexibilitet.
- n Ledande innertub ger säkrare hantering då ingen avledarvajer riskerar att nötas av.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: slitage och väderbeständigt SBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: - 30 °C till + 70 °C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub, R < 2.10⁶ Ω/m.

Sarskilda egenskaper: väderbeständigt < 70 mm³ enligt DIN 53516.

SABLEX

29/07/2011

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Spräng-tryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Langd m	Artikel	Lager (n) eller min. order m
13	7.0 ± 0.50	27.0 ± 1.0	12.0	40	65	0.58	20	0028711	n
							40	0060061	n
16	7.0 ± 0.50	30.0 ± 1.0	12.0	40	80	0.68	20	0028719	400
							40	0028720	400
19	7.5 ± 0.50	34.0 ± 1.0	12.0	40	100	0.78	20	0028745	n
							40	0028746	n
25	7.0 ± 0.50	39.0 ± 1.0	12.0	40	125	0.86	20	0060969	n
							40	0060970	n
32	8.0 ± 0.50	48.0 ± 1.0	12.0	40	160	1.3	20	0060971	n
							40	0060972	n
							20	0070785	400
		54.0 ± 1.0					40	0070786	200
35	9.0 ± 0.50	53.0 ± 1.0	12.0	40	190	1.57	40	0070788	200
38	10.0 ± 0.50	58.0 ± 1.0	12.0	40	170	1.89	20	0070789	200
							40	0070790	n
40	10.0 ± 0.50	60.0 ± 1.0	12.0	40	180	1.97	20	0028786	600
							40	0028787	n
42	9.0 ± 0.50	60.0 ± 1.0	12.0	40	240	1.81	20	0070791	200
							40	0070792	200
50	10.0 ± 0.75	70.0 ± 1.5	12.0	40	250	2.36	20	0060973	n
							40	0060974	n
63	10.0 ± 0.75	83.0 ± 1.5	12.0	40	325	2.9	40	0060077	160
65	10.0 ± 0.75	85.0 ± 1.5	12.0	40	320	2.95	20	0070797	200
							40	0070798	200
76	10.0 ± 0.75	96.0 ± 1.5	12.0	40	400	3.42	20	0028851	n
							40	0070784	120
102	10.0 ± 0.75	122.0 ± 1.5	10.0	40	550	4.4	20	0028859	n
							40	0028860	80

n Begränsad lagerhållning.

Märkning



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose