

TRELLBLAST S

BYGGNADS- & MILJÖSLANG
Blästring, puts- och betongsprutning



Användningsområde

Lågtrycks blästerslang för rengöring och slipning av gjutgods, sten, betongytor mm.

Egenskaper

- n Lätt och flexibel.
- n Elektriskt ledande innertub.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: slitage- och väderbeständig SBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: - 30 °C till + 70 °C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub, $R < 2 \cdot 10^6 \Omega/m$.

Sarskilda egenskaper: innertubens avnötning $< 70 \text{ mm}^3$ enligt DIN 53516.

TRELLBLAST S

29/07/2011

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Spräng-tryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Langd m	Artikel	Lager (n) eller min. order m
13	7.0 ± 0.5	27.0 ± 1	10.0	30	65	0.56	40	5026067	n
16	7.0 ± 0.5	30.0 ± 1	10.0	30	80	0.68	40	5026068	400
19	7.5 ± 0.5	34.0 ± 1	10.0	30	100	0.74	40	5501321	n
25	7.0 ± 0.5	39.0 ± 1	10.0	30	125	0.86	40	5501322	n
32	8.0 ± 0.5	48.0 ± 1	10.0	30	160	1.3	40	5501323	n

Märkning



TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantermerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose