

TRELLVAC Handler TAN

(ID 3100)



MATERIALTRANSPORT

Sugslang

Användningsområde

Materialtransport genom tryck eller vakuum av grövre slitande material som sten, stenskårvar, grus, sand mm.
Lämplig till stationära anläggningar och även som «heavy duty» arbets slang för saneringssugbilar.

Egenskaper

- Lämplig för tryck och sug.
- Brunt innergummi som inte svärtar.
- Inbyggd avledarvajer.
- Mycket god slitstyka.

Slitstyrka ○○○○○

Flexibilitet ○○○

Vikt ○○

Teknisk beskrivning

Innertub: Slitagebeständig NR, brun, slät.
Armering: Syntestisk textil, stålspiral.
Yttergummi: Slit- och väderbeständig NR, svart, korrugerad.
Temperaturområde: - 30 °C till + 90 °C.
Elektriska egenskaper: $R < 10^6 \Omega/m$, inbyggd avledarvajer.

Övrig information

Kan erhållas med vitt livsmedelsgodkänt innergummi och/eller raka muffar på förfrågan, minimikvantitet: 20 m.
Andra längder och dimensioner kan erhållas mot förfrågan, kontakta Trelleborg.

TRELLVAC Handler TAN

27/04/2007

ID	YD *		Muff		Arbets-tryck	Spräng-tryck	Max. vakuum	Böjnings-radie	Vikt	Längd	Artikel nr	Lager (■) eller min. order	
	mm	tol.	YD	Längd									
51.0	± 1.0	67.0	± 1.5	70	60	3	9	0.9	200	1.7	20	5500801	240
				40	5500802							240	
60.0	± 1.0	77.0	± 1.5	80	70	3	9	0.9	240	1.9	10	5006754	20
				20	5007863							20	
63.0	± 1.0	82.0	± 1.5	85	75	3	9	0.9	260	2.1	20	5500803	200
				40	5500804							200	
76.0	± 1.0	95.0	± 1.5	95	80	3	9	0.9	300	2.5	20	5500805	■
				40	5500806							■	
80.0	± 1.0	99.0	± 1.5	100	90	3	9	0.9	320	2.7	20	0127837	20
102.0	± 1.0	119.0	± 1.5	123	110	2.5	7.5	0.9	400	3.4	20	5500807	■
				40	5500808							■	
110.0	± 1.0	129.0	± 1.5	133	110	2	6	0.9	550	3.7	10	0126722	20
120.0	± 1.0	139.0	± 1.5	143	120	2	6	0.9	600	4.0	10	0127595	20
127.0	± 1.0	145.0	± 1.5	147	125	2	6	0.9	750	4.3	20	5500809	■
				40	5500810							■	
150.0	± 1.0	170.0	± 1.5	175	150	2	6	0.9	900	5.5	20	5500811	120
				40	5500812							120	

* YD mätt på toppen av korrugeringen

Märkning

