

# TRELLVAC Transporter HD

BYGGNADS- & MILJÖSLANG  
Sugslang



## Användningsområde

Tryck- och vakuumtransportslang för saneringsugbilar, fasta installationer i rak eller böjd applikation inom alla typer av industrier där transport av hårt slitande material som sten, grus, sand, slam, pulver mm. utföres.

## Egenskaper

- n Rötbeständig armering.
- n Slät yttergummi.
- n Flexibel och utmärkt slitbeständighet.
- n Kan användas för såväl tryck som vakuum.

## Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR/SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: slit och väderbeständig SBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: - 40 °C till + 90 °C.

Elektriska egenskaper: ledande inner- och yttergummi,  $R < 10^6 \Omega/m$ , och inbyggd avledarvajer



Slitstyrka



Flexibilitet



Vikt



# TRELLVAC Transporter HD

21/11/2011

ID mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Spräng-tryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Langd m	Artikel	Lager (n) eller min. order m
51	± 1.5 64.0 ± 1.0	5.0	15	0.9	210	1.8	20	5500753	120
							40	5500752	n
63	± 1.5 76.0 ± 1.0	5.0	15	0.9	250	2.2	20	5500755	120
							40	5500754	n
76	± 1.5 90.0 ± 1.5	5.0	15	0.9	300	2.8	20	5500757	160
							40	5500756	n
90	± 1.5 104.0 ± 1.5	5.0	15	0.9	350	3.4	20	5500759	120
							40	5500758	n
102	± 1.5 117.0 ± 1.5	5.0	15	0.9	400	3.8	20	5500761	160
							40	5500760	n
108	± 1.5 123.0 ± 2.0	5.0	15	0.9	430	4.1	20	5500763	120
							40	5500762	n
116	± 1.5 131.0 ± 2.0	5.0	15	0.9	450	4.6	20	5500765	120
							40	5500764	n
127	± 1.5 143.0 ± 2.0	5.0	15	0.9	510	5.3	20	5500767	n
							40	5500766	n
140	± 1.5 156.0 ± 2.0	5.0	15	0.9	580	5.7	20	5500769	40
							40	5500768	40
152	± 1.5 168.0 ± 2.0	5.0	15	0.9	640	6.3	20	5500771	n
							40	5500770	n
165	± 1.5 182.0 ± 2.0	3.0	10	0.9	700	7.2	10	5500772	40
204	± 1.5 222.0 ± 2.0	3.0	10	0.9	820	9.9	10	5501132	n

Märkning



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France  
www.trelleborg.com/industrialhose