

# ZEPHIR S

## BYGGNADS- & MILJÖSLANG

### Sugslang



### Användningsområde

Korrugerad sugslang för lättare industriavfall och damm.  
Lämplig för mindre partiklar och mindre nötande material.

### Egenskaper

- Mycket lätt och användarvänlig.
- Utmärkta böjningsegenskaper.
- Vitt icke färgande yttergummi.

### Teknisk beskrivning

**Innertub:** slitagebeständig NR, beige, slät.  
**Armering:** syntetisk textilkord, stål spiral.  
**Yttergummi:** gummibelagd väv, vit, korrugerad.  
**Temperaturområde:** - 30 °C till + 70 °C.



## ZEPHIR S

07/09/2010

ID		Gods-		YD		Max.	Böjnings-	Vikt	Längd	Artikel	Lager (■) eller
mm		tjocklek		mm		vakuum	radie	kg/m	m	nr	min. order
		mm				bar	mm				m
30.0	± 1.5	4.5	± 0.75	39.0	± 1.5	0.8	150	0.50	10	0126702	20
35.0	± 1.5	4.5	± 0.75	44.0	± 1.5	0.8	175	0.57	10	0123919	20
40.0	± 1.5	4.5	± 0.75	49.0	± 1.5	0.8	200	0.63	10	0074118	20
50.0	± 1.5	4.5	± 1.0	59.0	± 2.0	0.8	250	0.79	10	0201844	■
60.0	± 1.5	4.5	± 1.0	69.0	± 2.0	0.8	300	0.90	10	0201845	20
70.0	± 1.5	4.5	± 1.0	79.0	± 2.0	0.8	350	1.02	10	0074130	20
80.0	± 1.5	5.5	± 1.0	91.0	± 2.0	0.8	400	1.46	10	0201846	■
100.0	± 1.5	5.5	± 1.0	111.0	± 2.0	0.8	500	1.79	10	0201847	■
105.0	± 1.5	5.5	± 1.0	116.0	± 2.0	0.8	525	1.84	10	0070668	20
115.0	± 1.5	5.5	± 1.0	126.0	± 2.0	0.8	575	2.00	10	0070553	20
125.0	± 1.5	5.5	± 1.0	136.0	± 2.0	0.8	625	2.23	10	0095689	■
150.0	± 1.5	7.0	± 1.0	164.0	± 2.0	0.8	750	3.76	10	0202128	■

Omärkt

