



TRELLEBORG

# TM2000

**Maximale weerstand tegen stoten**  
**Hoog draagvermogen**  
**Optimale zijdelingse stabiliteit**  
**Uitstekende trekkracht**

# Trelleborg TM2000.

## Technische specificaties

Maat	Type	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI mm	Velg	Toegestane velg	Binnenband
<b>620/75R26</b> 166A8 (23.1R26)	<b>TM2000</b>	633	1590	716	4850	750	DW20A		Tubeless
<b>650/75R32</b> 172A8 (24.5R32)	<b>TM2000</b>	662	1817	805	5495	825	DW20A		Tubeless
<b>710/75R32</b> 171A8 (Design Data)	<b>TM2000</b>	700	1830	811	5497	875	DW23A		Tubeless
<b>800/65R32</b> 178A8 (30.5LR32)	<b>TM2000</b>	800	1846	829	5595	875	DW27A	DW25A - DH27 - DW28A	Tubeless
<b>900/60R32</b> 181A8 (Design Data)	<b>TM2000</b>	858	1907	855	5788	925	DW30A	DW27A	Tubeless

De laatste generatie radiaalbanden voor oogstmachines is het resultaat van de meest geavanceerde technologie en de ervaring van Trelleborg in landbouwbanden.



**NIEMAND IS MEER AAN DE AARDE  
GEHECHT DAN WIJ**



**TRELLEBORG**

**Trelleborg Wheel Systems Benelux N.V.**

Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)

De Meeûs Square 18-6 - B-1050 Brussel - België

tel.: +32 2 513 54 77 - fax: +32 2 502 32 11

[www.trelleborg.com/wheelsystems](http://www.trelleborg.com/wheelsystems)