



TRELLEBORG

# Twin Radial



Lage rolweerstand  
Verlaagd brandstofverbruik  
Uitmuntende prestaties

# Trelleborg Twin Radial.

## Technische specificaties

Maat	Type	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	Velg	Binnenband
500/60R22.5 155D	TWIN RADIAL	520	1192	537	3600	AG16.00 15.00 - 16.00 - 17.00	Tubeless
560/60R22.5 161D	TWIN RADIAL	552	1240	559	3824	AG16.00 16.00 - 17.00	Tubeless
580/65R22.5 159D	TWIN RADIAL	583	1300	586	3950	AG16.00 16.00 - 17.00 - 20.00	Tubeless
600/55R26.5 165D	TWIN RADIAL	636	1341	605	4200	AG20.00 20.00	Tubeless
680/55R26.5 165D	TWIN RADIAL	675	1400	631	4310	AG20.00 20.00 - 24.00	Tubeless
650/65R30.5 176D (Design Data)	TWIN RADIAL	650	1625	732	4918	AG20.00 20.00	Tubeless
750/60R30.5 181D	TWIN RADIAL	790	1678	756	5245	AG24.00 24.00	Tubeless
850/50R30.5 182D	TWIN RADIAL	875	1630	735	4962	AG28.00 28.00	Tubeless

**De eerste Trelleborg radiaalband voor aanhangwagens resulteert uit de meest geavanceerde kennis met betrekking tot het besparen van uw kosten.**



**NIEMAND IS MEER AAN DE AARDE  
GEHECHT DAN WIJ**



**TRELLEBORG**

**Trelleborg Wheel Systems Benelux N.V.**

Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)

De Meeûs Square 18-6 - B-1050 Brussel - België

tel.: +32 2 513 54 77 - fax: +32 2 502 32 11

[www.trelleborg.com/wheelsystems](http://www.trelleborg.com/wheelsystems)