

# Trelleborg TM2000

**Le pneu radial dernière génération pour moissonneuse batteuse**  
**Capacité de charge élevée, traction excellente**  
**Résistance maximale aux impacts et stabilité optimale**



**TRELLEBORG**

**PERSONNE N'EST PLUS ATTACHÉ QUE NOUS À LA TERRE**

Dimension	Profil	Largeur mm	Diamètre mm	Rayon sur charge statique mm	Circonférence de roulement mm	SRI mm	Jantes	Jantes admises	Chambre à air
620/75 R 26 TL 166A8 (23.1 R 26)	TM2000	633	1590	716	4850	750	DW20A		tubeless
650/75 R 32 TL 172A8 (24.5 R 32)	TM2000	662	1817	805	5495	825	DW20A		tubeless
710/75 R 32 TL * 177A8	TM2000	692	1830	811	5497	875	DW23A		tubeless
800/65 R 32 TL** 172A8 (30.5 LR 32)	TM2000	800	1829	824	5580	875	DW27A	DW25A - DW28A	tubeless
800/65 R 32 TL 178A8 (30.5 LR 32)	TM2000	800	1846	829	5595	875	DW27A	DW25A - DH27 DW28A	tubeless
900/60 R 32 TL 176A8	TM2000	874	1885	848	5742	925	DW30A	DW27A	tubeless

\* Design Data - \*\* Phase out

02-2007

La toute dernière génération de pneumatiques radiaux pour machines de récolte issue de la technologie de pointe et de l'expérience Trelleborg, spécialiste des pneumatiques agricoles.



**PERSONNE N'EST PLUS ATTACHÉ QUE NOUS À LA TERRE**

Trelleborg Wheel Systems France  
14 rue du Fonds Pernant - BP10555 - 60205 Compiègne Cedex  
Tél.: +33 (0)3 44 30 19 80 - Fax: +33 (0)3 44 23 08 17  
[www.trelleborg.com/wheelsystems](http://www.trelleborg.com/wheelsystems)