

# TM2000



TRELLEBORG



## Rendement au premier regard

Le pneu radial dernière génération  
pour moissonneuse batteuse

Capacité de charge élevée, traction excellente

Résistance maximale aux impacts  
et stabilité optimale

# TM2000

DIMENSION	Profil	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	JANTES	Jantes Tolérées	Type	Chambre à air
<b>620/75R26</b> 166A8 (23.1R26)	<b>TM2000</b>	633	1590	716	4850	750	DW20B		TUBELESS	
<b>650/75R32</b> 172A8 (24.5R32)	<b>TM2000</b>	662	1817	805	5495	825	DW20B		TUBELESS	24.5-32
<b>710/75R32</b> 177A8	<b>TM2000</b>	735	1850	830	5595	875	DW23B		TUBELESS	30.5R32
<b>800/65R32</b> 178A8 (30.5LR32)	<b>TM2000</b>	800	1846	829	5595	875	DW27B	DW25B - DH27 - DW28B	TUBELESS	30.5R32
<b>900/60R32</b> 181A8	<b>TM2000</b>	890	1900	855	5765	925	DW30B	DW27B - DW28B	TUBELESS	30.5R32

La toute dernière génération de pneumatiques radiaux pour machines de récolte issue de la technologie de pointe et de l'expérience Trelleborg, spécialiste des pneumatiques agricoles.



**TRELLEBORG**

Trelleborg Wheel Systems France S.A.S  
 Holdiparc 5 - Parc Tertiaire de la Croix - BP 10555 - 60205 Compiègne cedex  
 N° Indigo: +33 (0) 820 89 56 31 (prix d'un appel local) - Fax +33 (0)3 44 23 08 17  
[www.trelleborg.com/wheelsystems\\_fr](http://www.trelleborg.com/wheelsystems_fr)  
 SAS au capital de 138165 € - RCS Compiègne B410 783 492