

TWIN RADIAL


TRELLEBORG



Avantage au premier regard

Performances accrues grâce à une technologie d'avant-garde alliée à des composants novateurs

Réduction de la consommation de carburant permettant un meilleur retour sur investissement

Amélioration de la bande de roulement pour plus de performances et une durée de vie plus longue

TWIN RADIAL

DIMENSION	Profil	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	JANTES	Jantes Tolérées	Type	Chambre à air
500/60R22.5 155D	Twin Radial	520	1192	537	3600	550	AG16.00	15.00 - 16.00 - 17.00	TUBELESS	
560/60R22.5 161D	Twin Radial	552	1240	559	3824	600	AG16.00	16.00 - 17.00	TUBELESS	
580/65R22.5 159D	Twin Radial	583	1300	586	3950	625	AG16.00	16.00 - 17.00 - AG20.00	TUBELESS	
NOUVEAU 600/50R22.5 159D	Twin Radial	600	1170	530	3550	550	AG20.00		TUBELESS	
600/55R26.5 165D	Twin Radial	636	1341	605	4110	625	AG20.00		TUBELESS	
680/55R26.5 165D	Twin Radial	675	1400	631	4310	675	AG20.00	AG24.00	TUBELESS	
NOUVEAU 710/50R26.5 170D	Twin Radial	710	1355	610	4120	650	AG24.00		TUBELESS	
650/65R30.5 176D	Twin Radial	675	1635	735	4975	775	AG20.00		TUBELESS	
750/60R30.5 181D	Twin Radial	790	1678	756	5245	800	AG24.00		TUBELESS	
850/50R30.5 182D	Twin Radial	875	1630	735	4962	775	AG28.00		TUBELESS	



Le premier pneu radial pour remorques issu du savoir-faire technologique de Trelleborg.



Trelleborg Wheel Systems France S.A.S
 Holdiparc 5 - Parc Tertiaire de la Croix - BP 10555 - 60205 Compiègne cedex
 N° Indigo: +33 (0) 820 89 56 31 (prix d'un appel local) - Fax +33 (0)3 44 23 08 17
www.trelleborg.com/wheelsystems_fr
 SAS au capital de 138165 € - RCS Compiègne B410 783 492