

# TM2000

  
TRELLEBORG



## Produttività a prima vista

Elevata capacità di carico

Eccellente trazione

Massima resistenza agli impatti

Ottima stabilità

# TM2000

Misura	Battistrada	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Cerchio nominale	Cerchio consigliato	Tipo	Camera
<b>620/75R26</b> 166A8 (23.1R26)	<b>TM2000</b>	633	1590	716	4850	750	DW20B		TUBELESS	
<b>650/75R32</b> 172A8 (24.5R32)	<b>TM2000</b>	662	1817	805	5495	825	DW20B		TUBELESS	24.5-32
<b>710/75R32</b> 177A8	<b>TM2000</b>	735	1850	830	5595	875	DW23B		TUBELESS	30.5R32
<b>800/65R32</b> 178A8 (30.5LR32)	<b>TM2000</b>	800	1846	829	5595	875	DW27B	DW25B - DH27 - DW28B	TUBELESS	30.5R32
<b>900/60R32</b> 181A8	<b>TM2000</b>	890	1900	855	5765	925	DW30B	DW27B - DW28B	TUBELESS	30.5R32

L'ultima generazione di pneumatici radiali per mietitrebbia: il risultato delle più avanzate tecnologie e dell'esperienza Trelleborg nei pneumatici per agricoltura.



**TRELLEBORG**

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)  
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano  
Tel. 02 66039.326/327 - Fax 02 66039.331  
[www.trelleborg.com/wheelsystems\\_it](http://www.trelleborg.com/wheelsystems_it)