

TWIN RADIAL


TRELLEBORG



Valore a prima vista

Elevato risparmio di carburante

Bassa resistenza di rotolamento

Disegno battistrada evoluto
per prestazioni migliori e maggiore durata

TWIN RADIAL

Misura	Battistrada	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Cerchio nominale	Cerchio consigliato	Tipo	Camera
500/60R22.5 155D	Twin Radial	520	1192	537	3600	550	AG16.00	15.00 - 16.00 - 17.00	TUBELESS	
560/60R22.5 161D	Twin Radial	552	1240	559	3824	600	AG16.00	16.00 - 17.00	TUBELESS	
580/65R22.5 159D	Twin Radial	583	1300	586	3950	625	AG16.00	16.00 - 17.00 - AG20.00	TUBELESS	
new 600/50R22.5 159D	Twin Radial	600	1170	530	3550	550	AG20.00		TUBELESS	
600/55R26.5 165D	Twin Radial	636	1341	605	4200	625	AG20.00		TUBELESS	
680/55R26.5 165D	Twin Radial	675	1400	631	4310	675	AG20.00	AG24.00	TUBELESS	
new 710/50R26.5 170D	Twin Radial	710	1355	610	4120	650	AG24.00		TUBELESS	
650/65R30.5 176D	Twin Radial	675	1635	735	4975	775	AG20.00		TUBELESS	
750/60R30.5 181D	Twin Radial	790	1678	756	5245	800	AG24.00		TUBELESS	
850/50R30.5 182D	Twin Radial	875	1630	735	4962	775	AG28.00		TUBELESS	

Il primo pneumatico radiale per rimorchi nato dal più avanzato know how Trelleborg per ridurre i tuoi costi.



TRELLEBORG

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.
 Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)
 Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
 Tel. 02 66039.326/327 - Fax 02 66039.331
www.trelleborg.com/wheelsystems_it