

# Twin Implement. Versatilidade à primeira vista.



Baixe gratuitamente o Aplicativo



Tire iBrochure

# Twin Implement

Linha completa de pneus de baixa pressão no solo indicada para máquinas e implementos agrícolas em operações pesadas e severas.

MEDIDA	LI / SS	Modelo	Pneu novo		Pneus em serviço		SLR mm	RC mm	Aro	Tipo
			Largura mm	Diâmetro mm	Largura (max) mm	Diâmetro (max) mm				
400/45-15.5	116A8 104A8	T423	385	740	436	779	360	2172	AG13.00	TUBELESS
280/60-15.5	115A8 103A8	T421	260	730	275	747	325 335	2142 2163	AG8.00	TUBELESS
280/60-15.5	125A8 113A8	T421	272	736	278	747	331	2194	AG8.00	TUBELESS
280/60-15.5	128A8	T478	260	730	275	747	325	2142	AG8.00	TUBE TYPE
400/60-15.5	145A8 132A8	T404	400	875	436	907	384 396	2568 2594	AG13.00	TUBELESS
400/60-15.5	148A8 136A8	T404	410	875	436	907	384 396	2568 2594	AG13.00	TUBELESS
400/60-15.5	145A8	T478	400	875	436	907	384	2598	AG13.00	TUBELESS
420/55-17	133A8 121A8	T421	415	898	420	912	397 404	2667 2685	13.00	TUBELESS
420/55-17	133A8 145A8	T421	em preparação							TUBELESS
400/55-17.5	131A8 119A8	T404	400	880	420	902	388 400	2583 2609	AG11.75	TUBE TYPE
400/55-22.5	147A8 135A8	T404	400	1000	420	1021	450 460	3035 3045	AG11.75	TUBELESS
500/45-22.5	146A8 134A8	T404	500	1020	528	1042	450 465	3020 3050	AG16.00	TUBELESS
500/60-22.5	155A8 143A8	T404	500	1170	528	1200	500 530	3490 3510	AG16.00	TUBELESS
500/60-22.5	155A8 143A8	T421	500	1170	528	1200	525 545	3490 3510	AG16.00	TUBELESS
560/45-22.5	154A8 142A8	T404	540	1075	609	1111	475 490	3235 3245	AG16.00x22.5	TUBELESS
560/60-22.5	158A8 145A8	T404	564	1235	609	1291	525 541	3675 3685	AG16.00	TUBELESS
560/60-22.5	167A8 155A8	T404	564	1235	609	1291	525 541	3675 3685	AG16.00	TUBELESS
600/50-22.5	156A8 144A8	T404	610	1170	638	1214	520 540	3460 3500	AG20.00	TUBELESS
600/50-22.5	156A8 144A8	T423	600	1170	630	1214	520 540	3460 3500	AG20.00	TUBELESS
600/50-22.5	165A8 153A8	T404	610	1170	638	1214	510 530	3470 3510	AG20.00	TUBELESS
600/50-22.5	168A8 156A8	T404	610	1170	638	1214	500 520	3480 3520	AG20.00	TUBELESS
710/40-22.5	158A8 146A8	T404	710	1160	773	1179	510 525	3460 3470	AG24.00	TUBELESS
400/60-26.5	147A8 135A8	T404	400	1160	425	1187	525 540	3470 3490	AG13.00	TUBE TYPE
600/55-26.5	166A8 154A8	T404	620	1360	638	1379	595 619	3970 4000	AG20.00	TUBELESS
600/55-26.5	166A8 154A8	T421	600	1350	638	1379	595 619	3970 4000	AG20.00	TUBELESS
600/55-26.5	173A8 161A8	T421	610	1350	638	1379	595 619	3970 4000	AG20.00x26.5	TUBELESS
710/45-26.5	169A8 157A8	T404	710	1350	773	1384	600 620	3980 4000	AG24.00	TUBELESS
710/45-26.5	169A8 157A8	T423 MK2	710	1350	773	1384	590 610	3970 4020	AG24.00	TUBELESS
800/40-26.5	172A8 159A8	T404	800	1350	840	1379	590 610	3970 4020	AG28.00	TUBELESS
800/40-26.5	172A8 159A8	T423 MK2	800	1350	840	1379	600 620	3970 4010	AG28.00	TUBELESS
650/65-30.5	173A8 161A8	T404	660	1650	697	1679	710 740	4830 4860	AG20.00	TUBELESS
710/50-30.5	175A8 163A8	T404	727	1500	773	1534	650 680	4425 4455	AG24.00	TUBELESS
710/50-30.5	175A8 163A8	T423	730	1500	773	1534	660 690	4425 4455	AG24.00	TUBELESS
750/60-30.5	178A8 166A8	T404	750	1650	804	1738	710 740	4830 4870	AG24.00	TUBELESS
800/45-30.5	178A8 166A8	T404	800	1500	862	1545	650 670	4455 4485	AG28.00	TUBELESS
800/45-30.5	178A8 166A8	T423	800	1500	840	1536	660 680	4420 4460	AG28.00	TUBELESS
850/50-30.5	179A8 167A8	T404	850	1650	920	1684	691 723	4840 4880	AG28.00	TUBELESS

LI (Load Index) = Índice de Carga  
 SS (Speed Symbol) = Índice de Velocidade  
 RC = Circunferência de Rolamento  
 SLR (Static Loaded Radius) = Raio Estático Carregado

TUBELESS = pneu pode ser usado sem câmara de ar  
 TUBE TYPE = pneu precisa ser usado com câmara de ar



Trelleborg do Brasil Ltda.  
 Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960  
 Barueri / SP  
 Tel.: +55 11 2802 9258  
[www.trelleborg.com/wheels/br](http://www.trelleborg.com/wheels/br)

